

CADデータフォルダ名: 40\_Aluminum\_Frames

■特長: コーナー部3面を保護するタイプのフレームキャップです。追加加工の必要はありません。


■コーナー用3面キャップ



◎足の数・形状は、  
抜けにくくする為、変更  
する場合がございます。

RoHS10

HFCK5-2020



材質 ポリアミド



Order  
注文例

型式 - 色  
HFCK5-2020 - B




Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷  
P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



◎フレームのタップ追加加工は必要ありません。

■特長: ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加加工の必要がなく、抜けにくい為安全性も優れます。


■ボルト止め




◎足の数・形状は、  
抜けにくくする為、変更  
する場合がございます。

RoHS10

HFCB5-2020



HFCB5-2040



材質  
ポリアミド  
(黒・ライトグレー・黄)



Order  
注文例

型式 - 色  
HFCB5-2020 - B



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷  
P.133


◎ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Example  
使用例



◎フレームのタップ追加加工は必要ありません。

型式 Type	No.	色	¥基準単価			対応 フレーム
			1~14コ	15~19	20~500	
HFCB5	2020	B(黒) S(ライトグレー) Y(黄)	220	155	90	5-2020
	2040	◎黄色タイプは2020のみとなります。	250	170	110	5-2040

◎皿ボルトが付属となります。(黒: HFBMB3-12、ライトグレー、黄: SHFBS3-12)


■特長: HFSR5-404020用の端面プレートです。フレームに追加加工が必要なプレートです。

■端面プレート RoHS10

HFCSR5-404020



材質 SUS304



型式 Type	適合ボルト	¥基準単価			対応 フレーム
		1~14コ	15~19	20~200	
HFCSR5-404020	SHFBS5-6	530	505	480	HFSR5-404020

◎HFCSR5-404020は、フレーム断面に取付用の追加加工と適合ボルトが必要となります。(ボルトは添付していません。)

■HFSR5-404020への端面プレート取付け追加加工

Alterations	端面プレート取付穴加工			
	Code	LTS	RTS	TSW
Spec.	フレームの置き方は下図のように置いた状態を基準にします。 LTS: 左端面に加工 RTS: 右端面に加工 TSW: 両端面に加工例 LTS			
適用フレーム	適合ボルト			
HFSR5-404020	SHFBS5-6	660	660	1,320



型式  
HFCRS-404020



在庫品 翌日出荷  
P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

40  
アルミフレーム  
T