

ACCESSORY HOOKS SLIDE HOOKS

小物フック/スライドフック




● CADデータフォルダ名: 41_Accessories

■小物フック J型



RoHS 10

HFCFJ
(20個/パック)



Type	本体	フック
HFCFJ	ポリアミド	SUS304

◎1パック20コ入り

型式		許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~100
Type	No.			
HFCFJ	5 (5シリーズ用)	1.8	3,600 (180円/1コ)	3,400 (170円/1コ)
	6 (6シリーズ用)			
	8 (8・8-45シリーズ用)			




◎No.8を8-45シリーズで使用するときば、取付けが若干固くなります。

■小物フック U型



RoHS 10

HFCFU
(20個/パック)



Type	本体	フック
HFCFU	ポリアミド	SUS304

◎1パック20コ入り

型式		許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~100
Type	No.			
HFCFU	5 (5シリーズ用)	1.8	3,600 (180円/1コ)	3,400 (170円/1コ)
	6 (6シリーズ用)			
	8 (8・8-45シリーズ用)			




◎No.8を8-45シリーズで使用するときば、取付けが若干固くなります。

■小物フック クリップタイプ



RoHS 10

HFCFK
(20個/パック)



Type	本体	シャフト・バネ
HFCFK	ポリアミド	SWC S表面処理 三価クロメート


◎1パック20コ入り

型式		許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9パック	¥スライド単価 10~100
Type	No.			
HFCFK	5 (5シリーズ用)	0.5	6,000 (300円/1コ)	5,800 (290円/1コ)
	6 (6シリーズ用)			
	8 (8・8-45シリーズ用)			

◎No.8を8-45シリーズで使用するときば、取付けが若干固くなります。

ex Example 使用例

小物フックは、フック及びクリップが取外し可能です。取付するフレーム溝の向きにあわせて付け替えてください。





■スライドフック



RoHS 10

HFCFS (2個/1セット)



◎材質 ポリアセタール(白)

◎2コで1セットのスライドフックです。

型式		対応フレーム (シリーズ)	許容荷重 (kgf)	¥基準単価 1~9セット	¥スライド単価 10~100
Type	No.				
HFCFS	6	6シリーズ	1.0	380	360
	8	8・8-45シリーズ		390	370

◎1セットでスライドフックが2コ(1組分)入っています。

ex Example 使用例

■特長 後入れ可能なスライドフックです。



Order 注文例

型式
HFCFJ5
HFCFU6
HFCFK8
HFCFS6

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。