



KNURLED KNOBS WITH PADS / KNURLED KNOBS -COUNTERBORED- / KNURLED KNOBS -STRAIGHT SLOT-

パッド付ローレットノブ/ローレットノブ/ローレットノブ

—ザグリ穴タイプ— —スリ割タイプ—

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更

◎ CADデータフォルダ名 : 48_Levers



■パッド付ローレットノブ



RoHS 10

Type	本体	パッド
	M材質 S表面処理	M材質
NOOSP	SUS303	ポリアセタール(白)
NOOSC	ヘアライン	快削黄銅(C3604)

NOOSP
NOOSC



型式 Type	M (並目)	L							¥基準単価						
		6	10	16	20	25	30	40	NOOSP	NOOSC					
ポリアセタール NOOSP 快削黄銅 NOOSC	3	6	10						2.5	12	1.5	1	0.5	430	420
	4	6	10	16					3.5	16	2	1.2	1	500	490
	5	10	16	20					4	20	3	1.4	1	610	600
	6	10	16	20	25	30			5	24	4	1.5	1	740	730
	8	16	20	25	30				6	30	6	2	2	1,000	990
	10	20	25	30	40				8	36	8	2.5	2	1,210	1,200



Order 注文例
型式 - L
NOOSP6 - 10



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	数量	値引率	備考
1~9	10~14	15~50	51~	5%	お見積り
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ローレットノブザグリ穴タイプ




RoHS 10

Type	付属部品	本体	付属品
		M材質 S表面処理	M材質
NKOSJ	ボルト・ナット	SUS303	ボルト ナット
NKOSJN	無し	SUS304相当	無し

ボルト・ナット付
NKOSJ

ボルト・ナット無し
NKOSJN



購入後、市販品のボルトと交換することにより、おねじ部の長さを変更できます。

型式 Type	M	L							¥基準単価					
		NKOSJのみ選択	(L1)	D	D1	B	d1	(d2)	A	S	t	NKOSJ	NKOSJN	
ボルト・ナット付 NKOSJ	4	12	6.6		16	7.5	11	9	8.1	8	2.4	5	550	460
		15	9.6											
		20	14.6											
		25	19.6											
		30	24.6											
ボルト・ナット無し NKOSJN	5	15	8.8		20	9	12	10	9.2	9	3.2	6	710	610
		20	13.8											
		25	18.8											
		30	23.8											
		35	28.8											
	6	15	8.4		24	11	14	12	11.5	10	3.6	7	850	750
		20	13.4											
		25	18.4											
		30	23.4											
		35	28.4											



■ローレットノブスリ割タイプ



RoHS 10

Type	M材質	S表面処理
NOBW	SUM24L	三価クロメート
NOOSW	SUS303	ヘアライン

NOBW
NOOSW



型式 Type	M (並目)	L選択					¥基準単価						
		6	10	16	20	25	30	NOBW	NOOSW				
NOBW NOOSW	3	6	10				5	2.5	1	1.5	1.8	240	350
	4	6	10	16			7	3.5	1.2	1.5	1.8	300	420
	5	10	16	20			11	4	1.4	2	1.8	340	550
	6	10	16	20	25	30	13	5	1.5	2	1.8	450	590



Order 注文例
型式 - L
NKOSJ4
NOBW3 - 10



Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応					個別対応
	小口	大口	数量	値引率	備考	
1~29	30~39	40~49	50~100	101~		
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。