

TUBE CLIPS / TUBE CUTTER

チューブ付属品



□ : 新価格

CADデータフォルダ名 : 53_Fittings


■チューブクリップ



RoHS10

Type	材質	表面処理
CUCLP	SPCC	三価クロメート
CUCLPS	SUS304D	-

◎ CUCLPSは()内寸法となります。



型式		チューブ 本数	A	適用チューブ 外径 (D)	¥基準単価	
Type	H				CUCLP	CUCLPS
CUCLP CUCLPS	4	2~10	4×本数	4	700	940
	6		6×本数	6	750	980
	8		8×本数	8	800	1,020
	10		10×本数	10	850	1,060
	12		12×本数	12	920	1,120



Order
注文例

型式
CUCLP4



Delivery
出荷日

3 日日出荷



Price
価格

ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 ☎ P.134
 ◎3本以上で1明細行当たり一律540円
 ■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~9	10~14	15~19
数量 20~50	51~	51~
引出率 基準単価	5%	10%
	18%	お見積り


 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ソフトチューブ用インサート



RoHS10

Type	材質	表面処理
PUIT	C2700T	無電解ニッケルメッキ
PACK-PUSIT	SUS304	-



型式		適用チューブ 内径 (mm)	D	d	D1	L	PUIT		PACK-PUSIT	
Type	通用チューブ 外径 (mm)						¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
PUIT PACK-PUSIT	4	2.5	2.5	2.1	2.8	18	140	120	480	440
	6	4	4.0	3.6	4.5	18.5	140	120	480	440
	8	5	5.0	4.6	5.5	20	210	140	720	650
	10	6.5	6.5	6.1	7.0	22	250	170	960	870



Order
注文例

型式
PUIT4



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ☎ P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●PUIT

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~30	31~	31~
出荷日 通常	お見積り	お見積り

 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●PACK-PUSIT

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~10	11~	11~
出荷日 通常	お見積り	お見積り

 ◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■チューブカッター

TCK


■チューブカッター用替え刃

TCKE



RoHS10

TCK



型式	¥基準単価
TCK	1,000

型式	数量	¥基準単価
TCKE	10枚/セット	2,980

■特長
 ・山形刃の採用により、180°回転させて新しい刃先で切ることができます。
 ・メジャーを内蔵しており、チューブを任意の長さに切断できます。
 ・ロック機構がついておりますので、安全に保管できます。



Order
注文例

型式
TCK



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ☎ P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●TCK

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~20	21~	21~
出荷日 通常	お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●TCKE

数量区分	標準対応	個別対応
小口	大口	大口
数量 1~10	11~	11~
出荷日 通常	お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

53 チューブ・継手
吸着部品