



# 六角ナット JIS1種/JIS3種

## ステンレス・小箱・単品販売



価格・出荷日ご相談ください。P7



●代表型番：E-GSLBNR3

500個購入時 **¥3.0** / 1個 **▼当社類似品比 25%OFF**

1箱(3,000個)購入時 **¥1.4** / 1個 **▼当社類似品比 53%OFF**

RoHS10


Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口 (E-GSLBNR)		大口 (E-BOX-GSLBNR)	
	数量	1,000~2,999個	1箱~10箱 (3,000個~30,000個)	11箱~ (33,000個~)
値引率	基準単価	33%	53%	53%
出荷日	通常			お見積

超大口サービス 詳細はP.7

( )内の数字は「E-BOX-GSLBNR」の小箱入数です。  
 ◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。



M	(並目)ピッチ	B	(e)	T	T1
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2	24	27.7	13	10

Type	材質	ナット種類	販売単位
E-BOX-GSLBNR	SUS304CU相当	JIS1種	小箱
E-GSLBNR			単品
E-BOX-GSKNTR	SUS304J3相当	JIS3種	小箱
E-GSKNTR			単品

### ■小箱

型番	M	¥基準単価		小箱入数	¥基準単価		小箱入数
		1個あたりの価格	1箱		1個あたりの価格	1箱	
E-BOX-GSLBNR E-BOX-GSKNTR	3	1.4	4,200	3,000個/箱	1.5	3,000	2,000個/箱
	4	1.5	2,250	1,500個/箱	1.5	3,000	2,000個/箱
	5	2.2	2,200	1,000個/箱	2.1	4,200	2,000個/箱
	6	2.2	3,300	1,500個/箱	2.8	2,800	1,000個/箱
	8	3.7	2,220	600個/箱	5.9	2,950	500個/箱
	10	7.5	2,250	300個/箱	10.2	3,060	300個/箱
	12	15	3,000	200個/箱	21.6	2,160	100個/箱
	16	28	2,800	100個/箱	36.5	5,475	150個/箱

2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

### ■単品

型番	M	¥基準単価	
		E-GSLBNR	E-GSKNTR
3	3	3	4
4	3	3	4
5	3	3	5
6	4	4	6
8	5	5	11
10	-	-	26
12	-	-	32
16	-	-	73

### ■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	1種ナット		3種ナット	
	当社類似品 BOX-SLBNR SLBNR	エコミーシリーズ E-BOX-GSLBNR E-GSLBNR	当社類似品 BOX-SKNTR SKNTR	エコミーシリーズ E-BOX-GSKNTR E-GSKNTR
規格	JIS B1181	JIS B1181	JIS B1181	JIS B1181
RoHS10	対応	対応	対応	対応


Order 注文例

型番


E-BOX-GSKNTR10  
E-GSLBNR5



#### ・座面確保としての使用例



#### ・ばね座としての使用例



型番生成方法

方法1 Type MISUMIサイトで検索 **E-BOX-GSLBNR** MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2 キーワード

ステップ1 ▶ **六角ナット ステンレス**

ステップ2 ▶ エコミーシリーズを選択  ミスミ  エコミーシリーズのみ表示