

手動工具

圧着端子
 テスト端子

圧着端子

8
 COG

圧着 スズメッキ CSA UL



ココが特長 絶縁付閉端接続子用の手動圧着工具
 ●CE-2,CE-5,CE-8(03719ページ)の絶縁付閉端接続子に使用することができます。

仕様

サイズ(全長)	325mm
重さ	630g

型式	基準単価
8GOU	¥7,966

Order 注文例

Delivery 納期

出荷日

1~5J	翌日(当日)
6J~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式
8GOU

208
 NH

圧着 スズメッキ



ココが特長 防水型圧着リング用の手動圧着工具
 ●防水型圧着リングの0.3~5.5mm²用の4種類に使用することができます。

仕様

サイズ(全長)	294mm
重さ	500g

型式	基準単価
NH-82	¥9,500

Order 注文例

Delivery 納期

出荷日

1~5J	翌日(当日)
6J~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式
NH-82

214
 A

圧着 スズメッキ UL JIS



ココが特長 裸圧着端子用の手動圧着工具
 ●電線サイズ2~14mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

仕様

サイズ(全長)	297mm
重さ	560g

型式	基準単価
214A	¥8,017

Order 注文例

Delivery 納期

出荷日

1~5J	翌日(当日)
6J~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式
214A

205
 DS

圧着 スズメッキ CSA UL



ココが特長 絶縁付圧着端子用の手動圧着工具
 ●電線サイズ0.3~0.5mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁体付圧着端子に使用することができます。

仕様

サイズ(全長)	265mm
重さ	500g

型式	基準単価
DS05N	

Order 注文例

Delivery 納期

出荷日

1~5J	翌日(当日)
6J~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式
DS05N

206
 NH

圧着 スズメッキ CSA UL



ココが特長 裸圧着端子、絶縁付圧着端子用の手動圧着工具
 ●ニチフ製の電線サイズ0.3~0.5mm²の丸型、Y型、棒状、リング状裸圧着端子または絶縁付圧着端子を圧着することができます。

仕様

サイズ(全長)	200mm
重さ	227g

型式	基準単価
NH-60	¥5,600

Order 注文例

Delivery 納期

出荷日

1~5J	翌日(当日)
6J~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

型式
NH-60

裸圧着端子

圧着端子

絶縁付圧着端子

差込み型接続端子

差込み型ピン端子

絶縁キャップ

圧着端子専用圧着工具

2012.9
 2013.8