

# 防振ゴム

## 片端おねじタイプ



●代表型番：C-VE0808-06

1個購入時 **¥86** / 1個

100個購入時 **¥81** / 1個

①本商品はRoHS保証外です。





在庫品 翌日出荷 **※P47**

②ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~99	100~
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積

③在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質		硬度	表面処理
	本体	金具		
C-VE	天然ゴム	スチール	ショアA60	亜鉛メッキ



荷重方向イメージ図

Type	No.	ℓ (呼び)	ℓ (実寸)	D	H	M (並目)	ショアA60						¥基準単価			
							Z方向			X方向		剛性比 kx/kz				
							許容荷重 N	{kgf}	標準荷重 N	{kgf}	ばね定数N/mm {kgf/cm}			許容荷重 N	{kgf}	
C-VE	0808	06	6	8	8	M3	92	9.2	28~88	2.8~8.8	55	18	1.8	0.2	86	
	1508	10	10	15	8	M4	395	39.5	120~376	12~37.6	235	95	9.5	0.24	86	
	1615			16	15		258	25.8	40~246	4~24.6	82	62	6.2		86	
	2008	18	18	8	20	M6	588	58.8	180~560	18~56.0	350	141	14.1	0.16	130	
	2015			15			447	44.7	70~426	7~42.6	142	72	7.2		130	
	2020			20			340	34	40~324	4~32.4	81	61	6.1		0.18	130
	2030			30			233	23.3	20~222	2~22.2	37	37	3.7		0.16	170
	2515			15			594	59.4	190~566	19~56.6	283	131	13.1		0.22	170
	2520			20			760	76	90~724	9~72.4	181	152	15.2		0.2	170
	2530	30	510	51	40~486	4~48.6	81	82	8.2	0.16	170					
	3015	20	20	15	30	M8	1175	117.5	190~1119	19~111.9	373	282	28.2	0.24	185	
	3020			20			1000	100	140~952	14~95.2	238	200	20	0.2	185	
	3025			25			725	72.5	70~690	7~69.0	138	123	12.3	0.17	205	
	3030			30			680	68	60~648	6~64.8	108	109	10.9	0.16	205	
	4020	23	23	20	40	M10	2020	202	240~1924	24~192.4	481	404	40.4	0.2	250	
	4025			25			1774	177.4	338~1690	33.8~169	338	319	31.9	0.18	250	
	4030			30			1499	149.9	120~1428	12~142.8	238	270	27		410	
	4040	25	25	40	50	M10	1260	126	80~1200	8~120.0	150	202	20.2	0.16	440	
	5030			30			3150	315	250~3000	25~300.0	500	567	56.7	0.18	450	
	5050			50			1420	142	90~1352	9~135.2	169	284	28.4	0.2	490	

④防振ゴムに白い粉が付着することがありますが、これはブルーム現象と呼ばれるゴムの性質によるものです。機能上問題ありません。拭き取ってしまうとゴムの劣化につながるため、そのままご利用ください。

⑤X方向はね定数は、(Z方向はね定数×剛性比)によって求められます。

⑥2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。



Order 注文例

型番 - ℓ  
C-VE0808 - 06

型番生成方法

方法1  
Type

MISUMIサイトで検索

C-VE  
MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2  
キーワード

ステップ1▶

防振ゴム

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

MISUMI  
 エコノミーシリーズのみ表示