

■ 着脱ストッパー


焼ばめ・焼はずし時の工具ストッパーとして使用します

■ HSA型 (コイルスプリング型)




コード	φD	セット内容(数量)
HSA-D [コード例:HSA-6]	3, 3.175, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 25	同サイズ 各10ヶ/セット
-E	3, 4, 6, 8, 10, 12	各1ヶ, 計 6ヶ
-F	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	各1ヶ, 計10ヶ
-EF	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	各1ヶ, 計10ヶ

■ HSB型 (板スプリング型)



コード	φD	セット内容(数量)
HSB-D [コード例:HSB-6]	3, 3.175, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 25, 32	各1ヶ
-E	3, 4, 6, 8, 10, 12	各1ヶ, 計 6ヶ
-F	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	各1ヶ, 計10ヶ
-EF	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25	各1ヶ, 計10ヶ

■ HSC型 (スリ割りコレット型)




コード	φD
HSC-D [コード例:HSC-6]	3, 3.175, 4, 6




■ 注意事項

- HSA型はヒートロボ電磁では使用できません

工具取付け時




工具取はずし時




■ 刃物プライヤー

耐熱手袋なしで簡単に焼ばめ操作が行えます。




■ ストッパープライヤー

HSB型を簡単に着脱できます。



■ 刃物トレー

焼はずしすぐの熱した工具の置き台。冷却用。



■ 耐熱手袋

追加オプション



■ ホルダスタンド

スリムラインコレット・ストレートアーバ、HSK-E25, E32用のスタンド台。4色で、分類別の整理に便利です。

コード	色	表面	裏面	収納本数
SDKT-RE	赤	スリムライン コレット用 ストレートアーバ用	小径ホルダ用 (HSK-E25/ E32)	各25本
-BL	青			
-GR	緑			
-GD	金			

サイズ:190×190(mm)



■ 刃物アジャスター

工具の突出し長さ、挿入長を簡単にセットできます。

コード	φD	L
HAJ-3	3	10~ 30
-3.175	3.175	
-4	4	13~ 30
-6	6	19~ 45
-8	8	21~ 55
-10	10	22~ 70
-12	12	23~ 85
-16	16	26~ 90
-20	20	37~100
-25	25	40~100

