

■ スタイラス (取付部ネジ径: M2)

コードNo.	06ABN751				<ul style="list-style-type: none"> 測定力0.4N以下で使用ください。 TP200への装着はできません。 直送はいたしません。 通常の測定子に比較して寿命が短くなる場合があります。 セラミックマスターボール(高精度タイプ) Se10mmの使用を推奨します。
品名	MS2-0.3R2				
標準価格	36,000円				
コードNo.	06ABN752	06AFG320	06AFG391		<ul style="list-style-type: none"> 通常の測定子に比較して寿命が短くなる場合があります。 TP200への装着は推奨できません。 セラミックマスターボール(高精度タイプ) Se10mmの使用を推奨します。
品名	MS2-0.5R3	MS2-0.5SN3	MS2-0.5Z3		
標準価格	36,000円	60,000円	64,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN753	06AFG392			<ul style="list-style-type: none"> 通常の測定子に比較して寿命が短くなる場合があります。 セラミックマスターボール(高精度タイプ) Se10mmの使用を推奨します。
品名	MS2-0.7R4	MS2-0.7Z4			
標準価格	53,000円	80,000円			
先端部材質	ルビー	ジルコニア			
コードNo.	06ABN754	06AFG321	06AFG393		
品名	MS2-1R4.5	MS2-1SN4.5	MS2-1Z4.5		
標準価格	12,000円	14,400円	18,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN755	06AFG322	06AFG394		
品名	MS2-1R7	MS2-1SN7	MS2-1Z7		
標準価格	16,000円	19,200円	24,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN756	06AFG323	06AFG395		
品名	MS2-1R12.5	MS2-1SN12.5	MS2-1Z12.5		
標準価格	18,000円	21,600円	27,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN757	06AFG324	06AFG396		
品名	MS2-1R20.5	MS2-1SN20.5	MS2-1Z20.5		
標準価格	22,000円	26,400円	33,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABF409				<ul style="list-style-type: none"> TP200への装着はできません。* TP20への装着は推奨できません。
品名	MS2-1R37				
標準価格	28,000円				
コードNo.	06ABN758	06AFG325	06AFG397		
品名	MS2-1.5R4.5	MS2-1.5SN4.5	MS2-1.5Z4.5		
標準価格	12,000円	14,400円	18,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN759	06AFG326	06AFG398		
品名	MS2-1.5R12.5	MS2-1.5SN12.5	MS2-1.5Z12.5		
標準価格	18,000円	21,600円	27,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN760	06AFG327	06AFG399		
品名	MS2-1.5R22.5	MS2-1.5SN22.5	MS2-1.5Z22.5		
標準価格	23,000円	27,600円	34,500円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		
コードNo.	06ABN761	06AFG328	06AFG400		
品名	MS2-2R6	MS2-2SN6	MS2-2Z6		
標準価格	12,000円	14,400円	18,000円		
先端部材質	ルビー	窒化珪素	ジルコニア		

*30mmより長い測定子は、軸の素材がカーボンファイバ、または、セラミックの商品をご選択ください。