

## ミスミ

## 回収サービス付ロングライフケルター【2本入り】

センターカプラタイプ



カプラ無しタイプ



■圧力方式：内圧

1パック単位 2本入り

型番	タイプ	適用メーカー	外径(mm)	内径(mm)	高さ(mm)	カプラ	精度(μm相当)	適用機種(参考)	￥通常単価 1~2パック
RL-WFLM	E	三菱電機	340	45	300	センターカプラ	3μm	CX(10.20). FX(10.20.10K. 20K. 30K). FA(10.20.30.10P. 20P) RA90. QA(10.20). PX05. FA(10VS. 20VS. 10PS. 20PS) A(350. 350S. 350W. 350SS. 350SSW. 300W. 320D. 500. 500W. 530D) A(600W. 650. 750. 750W. 1000. 1000W). BF(250. 275. 280L. 320L). AQ(325L. 327L. 350L. 360L. 535L. 537L. 550L. 600. 700. 750L). AX350L. EXL100L	24,000
	D	ソディック						MODEL(O. P. Q. R. S. V). TAPECUT(W0. W1. W2. W3. W4) a-(OB. OC. 1C) a-(0iB. 0iC. 0iE. 1iB. 1iC. 0PiB. 0PiC. 1iD)	25,000
RL-WFLF	B	ファナック	340	45	300	無	3μm	U(32. 53. 32K. 53K. 32i. 53i. 32j. 86). EC(32. 64). ECQ53. EU64. SP(43. 64). W(32FB. 53FB). UP(32i. 53i). UF53. UPH1	25,000
	C	牧野フライス						CUT(203F2. 203R. 254. 254RS. 254RH. 254Y. 354. 354R) CUT(355. 355R. 355RS. 355RH. 355Y)	25,000
RL-WFLH	E	日立精工	340	45	300	センターカプラ	3μm	M(350S. 500S. 750S)	25,000
RL-WFLSE	C	西部電機	340	45	300	センターカプラ	3μm		25,000

●適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。

●センターカプラタイプの場合、機械本体のジョイント側ホースの長さにより取り付けできない場合がございます。

●精度は、あくまで目安としてお使いください(絶対濾過値ではございません)。

●最高使用圧力は、2kg/cm<sup>2</sup>ですので、その時点ですべて交換してください。

●フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材を加工される場合、特に寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

●品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。

●最高使用圧力：0.2MPaとなります。

## ●必ずお読みください。

## ●筐体の貸与(レンタル)について

本商品は、ステンレス製筐体(筐体)と濾過ユニットからなるフィルターを、ミスミより貸与(レンタル)させていただく、一部レンタル方式の商品です。筐体部分がレンタル対象であり、ご返却が必要です。

本商品の価格には、筐体のレンタル代金と濾過ユニットの代金が含まれます。

## ●筐体のレンタル期間について

筐体のレンタル期間はミスミ出荷日から**最長12ヶ月**とさせていただきます。(おそれいりますが、濾過ユニットを使いきっていない場合にも、12ヶ月を経過した場合にはご返却をお願い致します)。

なお、本商品の設置場所をお届け先から変更される場合は、ミスミにご連絡ください。

お客様から第三者への筐体の譲渡、再貸与をすることは禁止とさせていただきます。

## ●筐体のご返却について

筐体は、使用済み濾過ユニットがセットされたままの状態でご返却下さい。本商品のお届け時は、筐体に濾過ユニットがセットされています。

筐体と濾過ユニットを分解しないで下さい。

筐体のご返却際は、本商品に同梱されている送り状(着払い)を段ボール上面に貼付いただき、指定の宅配業者にてミスミフィルター回収センターにご返却下さい。

## ●筐体の破損・紛失について

本商品のご使用中にお客様が故意または過失により筐体を破損・紛失された場合は、筐体の修理費用または再調達費用(上限3万円/本)をお客様にご負担いただきます。

**本商品は、上記の事項をご承諾いただいたうえでご注文ください。**

## ●回収サービスのご利用方法

●使用済みフィルターはリサイクルし再利用いたしますので、ご返却をお願いいたします。無料にて回収いたします。

●お使いになったフィルターは、水漏れのないように乾燥させた後、納品時の梱包箱に収納してください。

●出荷時に同梱されている送り状(着払)を梱包箱に貼付し、指定の宅配業者に回収指示をお願いします。

●お届けする商品の筐体は繰返し使用しておりますので、多少のキズ・汚れ・ヘコミなどがある場合がございますがあらかじめご了承下さい。ご使用には問題ございません。

Order  
注文例**RL-WFLM-E**

型番

タイプ

Delivery  
出荷日

3 日目出荷

**が特長!**

- 本商品はステンレス素材の筐体を採用していますので、筐体のリサイクルが可能。廃棄物の発生を抑えた環境配慮型商品です。
- 濾過性能はP.994掲載のロングライフケルターと同等です。



WEBなら放電工具1千点以上取扱い

●通常単価・数量ストライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ ワイヤー電極

