



プチフックL型 (カットアンカー付) Petit Hook w/washer and Anchor Plug



材質 本体：ステンレス SUS304 カットアンカー：鉄 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	H	W	B	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
HL-6	6	20	30	25	10	2	M-6	11	33	20	0.20	510	20	933
HL-8	8	22	40	33	11	2	M-8	12.5	57	50	0.49	700	20	2126
HL-10	10	22	50	40	13	2	M-10	14.5	93	100	0.98	920	20	2127

weight=当社支給のカットアンカーを付けた時の重量です。





プチフックR型 (カットアンカー付) Petit Hook w/washer and Anchor Plug

材質 本体：ステンレス SUS304 カットアンカー：鉄 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	H1	H2	W1	W2	B	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
HR-6	6	20	52	31	23	28	11	2	M-6	11	37	20	0.20	660	20	922

weight=当社支給のカットアンカーを付けた時の重量です。





吊りフック (カットアンカー付) Glip Hook QH type w/washer and Anchor Plug

材質 本体：ステンレス SUS304 カットアンカー：鉄 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	L1	B	W	S	A	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
QH-5	5.5	51	39	12	20	10	12	2	M-6	11	33	18	0.18	510	20	1409
QH-6	6	84	72	12	32	15	20	2	M-6	11	53	20	0.20	800	20	1410
QH-8	7	94	79	15	32	15	22	2	M-8	12.5	78	50	0.49	1,210	20	1623
QH-10	9	112	90	22	32	17	22	2	M-10	14.5	150	120	1.18	1,900	20	1411
QH-12	12	136	114	22	37	20	22	2	M-12	18	256	200	1.96	2,970	10	1412

weight=当社支給のカットアンカーを付けた時の重量です。



ボルトフック (カットアンカー付) Glip Hook EHB type w/washer and Anchor Plug

(ミリネジ) Metric Thread 材質 本体：ステンレス SUS304 カットアンカー：鉄 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	L1	B	W	S	A	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
EHB-5	5.5	45	33	12	15	8	12	2	M-6	11	33	18	0.18	510	20	1496
EHB-6	6	52	40	12	19	8.5	20	2	M-6	11	41	20	0.20	800	20	1497
EHB-8	8	65	50	15	24	13	22	2	M-8	12.5	74	60	0.59	1,330	20	1498
EHB-10	10	80	62	18	32	16	22	2	M-10	14.5	129	120	1.18	2,020	20	1499

weight=当社支給のカットアンカーを付けた時の重量です。

(ブネジ) Inch Thread 材質 本体：ステンレス SUS304 カットアンカー：鉄 (mm)

品番	D	L	L1	B	W	S	A	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
NEW EHB-5W	5.5	45	33	12	15	8	12	2	W-1/4	11	33	18	0.18	510	20	2576
NEW EHB-6W	6	52	40	12	19	8.5	20	2	W-1/4	11	41	20	0.20	800	20	2577
NEW EHB-8W	8	65	50	15	24	13	22	2	W-5/16	12.5	74	60	0.59	1,330	20	2578
NEW EHB-10W	10	80	62	18	32	16	22	2	W-3/8	14.5	129	120	1.18	2,020	20	2579

weight=当社支給のカットアンカーを付けた時の重量です。

価格には消費税は含まれておりません。