

LED 照明用延長コード

LED 照明用延長コード / 延長ロボットコード

L-CB SERIES / L-CBR SERIES

照明からは500mm長のコードが出ています。
必要に応じた長さをご指定ください。

L-CB シリーズ / L-CBR シリーズの型式の読み方

L-□BR□□

なし: 1 灯用
C: 12V 照明用 (2p コネクタ)
H: 24V 照明用 (3p コネクタ) 長さ W: 2 灯用
ロボットコードの時 T: 3 灯用

SM コネクタ型 : 原則消費電力 50 ワット以下の照明に使用します。

コード長	1 灯用	2 灯用 (2 色用) 両端が 2 分岐になっています。	3 灯用 (3 色用) 両端が 3 分岐になっています。	ロボットコード 1 灯用 (耐屈曲仕様)	ロボットコード 2 灯用 (両端が 2 分岐) (耐屈曲仕様)
1 m	L-CB1	L-CB1W	L-CB1T	L-CBR1	L-CBR1W
2 m	L-CB2	L-CB2W	L-CB2T	L-CBR2	L-CBR2W
3 m	L-CB3	L-CB3W	L-CB3T	L-CBR3	L-CBR3W
5 m	L-CB5	L-CB5W	L-CB5T	L-CBR5	L-CBR5W
8 m	L-CB8	L-CB8W	L-CB8T	L-CBR8	L-CBR8W
10 m	L-CB10	L-CB10W	L-CB10T	L-CBR10	L-CBR10W

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。
24V 照明用コードは L-HB で始まる型式になります。(例: L-HB1)

EL コネクタ型 : 原則消費電力 50 ~ 100 ワットの照明に使用します。



L-CB シリーズ / L-CBR シリーズ EL コネクタ型の型式の読み方

L-□BR□□EL

なし: 1 灯用
C: 12V 照明用 (2p コネクタ)
H: 24V 照明用 (3p コネクタ) 長さ W: 2 灯用
ロボットコードの時

メタルコネクタ型 : 原則消費電力 100 ワット以上の照明に使用します。



L-CB シリーズ / L-CBR シリーズ メタルコネクタ型の型式の読み方

L-□BR□□MT

長さ
C: 12V 照明用 (メタル・NJC コネクタ)
H: 24V 照明用 (メタル・NR コネクタ) 長さ W: 2 灯用
ロボットコードの時

MT コネクタ型 : 大型面発光透過照明 TY シリーズ・TH シリーズ・TY-S シリーズに使用します。

L-CB□SMMT



L-CB□ELMT




L-CB□MTMT



L-CB シリーズ / L-CBR シリーズ MT コネクタ型の型式の読み方

L-□BR□□

C: 12V 照明用 (MT・NJC コネクタ)
H: 24V 照明用 (MT・NR コネクタ) 長さ SMMT: 照明消費電力 50 ワットまで
ロボットコードの時 ELMT: 照明消費電力 100 ワットまで
MTMT: 照明消費電力 100 ワット以上



コード長	1 灯用	ロボットコード 1 灯用 (耐屈曲仕様)
1 m	L-CB1EL	L-CBR1EL
2 m	L-CB2EL	L-CBR2EL
3 m	L-CB3EL	L-CBR3EL
5 m	L-CB5EL	L-CBR5EL
8 m	L-CB8EL	L-CBR8EL
10 m	L-CB10EL	L-CBR10EL

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。
24V 照明用コードは L-HB で始まる型式になります。(例: L-HB1EL)

コード長	1 灯用	ロボットコード 1 灯用 (耐屈曲仕様)
1 m	L-CB1MT	L-CBR1MT
2 m	L-CB2MT	L-CBR2MT
3 m	L-CB3MT	L-CBR3MT
5 m	L-CB5MT	L-CBR5MT
8 m	L-CB8MT	L-CBR8MT
10 m	L-CB10MT	L-CBR10MT

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。
24V 照明用コードは L-HB で始まる型式になります。(例: L-HB1MT)

コード長	1 灯用		
	50 ワットまで	50 ~ 100 ワットまで	100 ワット以上
1 m	L-CB1SMMT	L-CB1ELMT	L-CB1MTMT
2 m	L-CB2SMMT	L-CB2ELMT	L-CB2MTMT
3 m	L-CB3SMMT	L-CB3ELMT	L-CB3MTMT
4 m	L-CB4SMMT	L-CB4ELMT	L-CB4MTMT
5 m	L-CB5SMMT	L-CB5ELMT	L-CB5MTMT
8 m	L-CB8SMMT	L-CB8ELMT	L-CB8MTMT
10 m	L-CB10SMMT	L-CB10ELMT	L-CB10MTMT

上記以外の長さも用意しております。10m 以上も承ります。
24V 照明用コードは L-HB で始まる型式になります。(例: L-HB1SMMT)
ロボットコードも承ります。型式最初を L-CBR としてください。