


SROS ワンサイドなべ小ねじ



WEB 選定ナビ WEB CAD Download いたずら防止 SUS ステンレス



- 品番指定
- 直送
- 14時当日出荷
- WEB NBKネットショップ

SROS-M4-16



袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。⇒ P.2147

- 取り付けは市販のマイナスドライバでできますが、取りはずしはできません。
- 取りはずしには専用ドライバ **SROT** をご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティ対策/安全対策

● 材質・仕上げ



	SROS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

単位: mm

品番	M	L								D1	L1	取りはずし 専用工具	質量 (g)
		5	6	8	10	12	16	20	25				
SROS-M3	M3	5	6	8	10	12	16			5.5	2	SROT-410	0.49 - 0.94
SROS-M4	M4		6	8	10	12	16	20	25	7	2.6	SROT-410	1 - 2.5
SROS-M5	M5			8	10	12				9	3.3	SROT-510	2.2 - 2.7

品番	価格/袋*1 (円)									1袋 入り数
	L									
	5	6	8	10	12	16	20	25		
SROS-M3	380	400	400	400	420	440				20
SROS-M4		440	440	460	460	500	540	600		20
SROS-M5			600	600	620					20


*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。⇒ P.2147

● SROT 専用ドライバ

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	L	b	質量 (g)	1袋入り数
SROT-410	6,800	180	8	94	1
SROT-510	6,800	185	10	127	1

*1: 1袋あたりの価格です。



1 バラ売り ⇒ P.2147	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.2145	ねじカット ⇒ P.2149	ゆるみ止め ⇒ P.2150	脱落防止加工 ⇒ P.2151
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金

特殊ねじ (e-nedzi.com)
 真空装置用ねじ
 低頭・小頭ねじ
 機能性ステンレスねじ
 チタンねじ
 特殊材質ねじ
 耐薬品ねじ
 特殊表面処理ねじ
 微細ねじ
 脱落防止ねじ・全ねじ
 DZUSロック (アグレスアグ)
 固定・位置決めねじ
 インデネジ
 いたずら防止ねじ
 ヘキサロピコねじ
 プラグ
 オイルレベルウインドウ
 樹脂ねじ
 底金・ゆるみ止め