


SRWS トライウィングなべ小ねじ



WEB 選定ナビ WEB CAD Download いたずら防止 SUS ステンレス



● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

SRWS-M5-16

1 2

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.2147

- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRWB** と専用マグネットドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティ対策/安全対策

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SRWS
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

単位: mm

品番	M	L					D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量(g)
		6	8	10	12	16					
SRWS-M3	M3	6	8	10			5.6	1.8	SRWB-2	SRD-6.35	0.54 - 0.7
SRWS-M4	M4		8	10	12		8.2	2.9	SRWB-4	SRD-6.35	1.5 - 1.9
SRWS-M5	M5			10	12	16	9.5	3.4	SRWB-5	SRD-6.35	2.8 - 3.5

品番	価格/袋*1 (円)					1袋入り数
	L					
	6	8	10	12	16	
SRWS-M3	700	700	700			20
SRWS-M4		700	700	760		20
SRWS-M5			920	960	1,020	20


*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

● SRWB 専用ビット

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	L	B	質量(g)	1袋入り数
SRWB-2	1,050	25.4	6.35	4.2	1
SRWB-4	1,050	25.4	6.35	5.2	1
SRWB-5	1,050	25.4	6.35	5.6	1

*1: 1袋あたりの価格です。




● SRD 専用マグネットドライバ

単位: mm

品番	価格/袋*1 (円)	L	B	質量(g)	1袋入り数
SRD-6.35	3,010	210	6.35	98	1

*1: 1袋あたりの価格です。



1 バラ売り → P.2147 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 ねじカット → P.2149 ゆるみ止め → P.2150 脱落防止加工 → P.2151
 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金 対応可・別料金

特殊ねじ (e-nedzi.com)
真空装置用ねじ
低頭・小頭ねじ
機能性ステンレスねじ
チタンねじ
特殊材質ねじ
耐薬品ねじ
特殊表面処理ねじ
微細ねじ
脱落防止ねじ・全ねじ
DZUSロックアタスアタカ
固定・位置決めねじ
インデネジ
いたずら防止ねじ
ヘキサボユラねじ
プラグ
オイルレベルウインドウ
樹脂ねじ
底金・ゆるみ止め