




回転パッドアイ Revolving Pad Eye



従来のアイプレートやパッドアイではチェーンがよじれていただけ...


従来の回転アイプレートは、幅の狭い所に取り付けられなかったけど...




材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	A ₁	A ₂	W	H	T	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PDS-5	5	15	50	34	20	33	2.5	4.2	34	15	0.15	1,880	20	910
PDS-6	6	18	55	42.5	25	38	3	4.8	51	20	0.20	2,400	20	911
PDS-8	8	19	65	52.5	30	44	3.5	4.8	101	30	0.29	3,200	10	912




回転パッドアイ丸カン Revolving Pad Eye w/ring




材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	A ₁	A ₂	W	H	T	d	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PDSR-5	5	30	50	34	20	33	2.5	4.2	51	15	0.15	2,400	20	914
PDSR-6	6	40	55	42.5	25	38	3	4.8	83	20	0.20	2,980	20	915
PDSR-8	8	50	65	52.5	30	44	3.5	4.8	172	30	0.29	4,100	10	916



ロングアイ Long Eye




材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	A	B ₁	B ₂	H	h	W	d	T	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
PDL-4	4	12	36	28	16	10	12	3.2	2	8	7	0.07	380	20	1892
PDL-5	5	15	45	35	20	13	14	3.6	2	16	15	0.15	580	20	575
PDL-6	6	18	60	48	22	14	24	4.2	2	28	20	0.20	720	20	576
PDL-7	7	21	70	56.5	23	14	28	4.2	2	40	25	0.25	980	20	577
PDL-8	8	24	80	65	25	14	34	5.2	3	68	30	0.29	1,200	20	578
PDL-9	9	27	100	83	27	15	48	6	3	101	60	0.59	1,600	10	579
PDL-10	10	30	120	100	31	17	60	6.2	4	170	100	0.98	1,980	10	1893



ロングアイフック Long Eye Hook



材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	A	B ₁	B ₂	H	d	h	L	t	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
LEH-3	3	9	27	22	15	2.2	10	14	2	5	2	0.02	300	20	2193
LEH-4	4	12	36	28	21.5	3.2	15	20	2.5	10	6	0.06	380	20	2128
LEH-5	5	15	45	35	27.5	3.6	20	26	2.5	18	8	0.08	580	20	2129
LEH-6	6	18	60	48	39	4.2	30	36	3	36	12	0.12	720	20	2130
LEH-8	8	24	80	65	51	5.2	40	48	3	73	16	0.16	1,200	20	2131
LEH-10	10	30	120	100	64	6.2	50	68	4	170	30	0.29	1,980	10	2194

価格には消費税は含まれておりません。