

# トグルダウンクランプ211-L

HOLD DOWN TOGGLE CLAMP 211-L No.E-1146L

RoHS対応




NEW

ERON® KUKAMET



- 材質 SM490
- 表面処理 亜鉛メッキ
- 付属品 クランピングスクリュー

●安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。



詳細寸法等の最終確認はWEBサイトのCADデータでご確認ください。

## ■サイズ表

| No.     | A  | B    | C   | D  | E    | F    | G    | H    | I    | J  | K  | L         | M   | N   | O  | P   | Q    | Q*   |
|---------|----|------|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|-----------|-----|-----|----|-----|------|------|
| 211-1-L | 26 | 37   | 44  | 26 | 5.25 | 16   | -    | 24   | 27   | 23 | 10 | -5 ~ 6.5  | -   | 5   | 18 | 34  | 105° | -    |
| 211-2-L | 32 | 40   | 62  | 42 | 6.5  | 13   | 20   | 27   | -    | 26 | 13 | -4.5 ~ 4  | -   | 6   | 20 | 50  | 105° | -    |
| 211-3-L | 40 | 47.5 | 67  | 42 | 8.4  | 19   | 25   | 31.5 | 32.5 | 37 | 16 | -3 ~ 11.5 | -   | 7.5 | 25 | 52  | 105° | -    |
| 211-4-L | 52 | 67   | 100 | 67 | 10.5 | 28   | 34.5 | 40   | 48.5 | 47 | 20 | -8.5 ~ 12 | 8.5 | 9   | 34 | 82  | 135° | 105° |
| 211-5-L | 65 | 75   | 130 | 88 | 12.5 | 24.5 | 45   | 44.5 | 52   | 58 | 25 | -3 ~ 16.5 | -   | 9   | 42 | 107 | 135° | 105° |

※ストップピンにより、角度が換えられます。

## ■仕様・価格表

\* 標準在庫品

| オーダー No. | No.     | 締付力 kN |     | 保持力 kN |      | ボルト径×ピッチ×長さ    | 全長×全高   | 質量 kg | 価格    |
|----------|---------|--------|-----|--------|------|----------------|---------|-------|-------|
|          |         | R1     | R2  | S1     | S2   |                |         |       |       |
| * 130108 | 211-1-L | 0.75   | 0.5 | 1      | 0.68 | M 5×0.8 × 43.5 | 70×125  | 0.16  | 3,150 |
| * 130109 | 211-2-L | 1.2    | 0.7 | 1.4    | 0.93 | M 6×1.0 × 50.5 | 94×141  | 0.24  | 3,300 |
| * 130110 | 211-3-L | 2      | 1.4 | 2.5    | 1.56 | M 8×1.25× 63.5 | 107×187 | 0.41  | 3,650 |
| * 130111 | 211-4-L | 3      | 2   | 3.3    | 2.2  | M10×1.5 × 87   | 152×240 | 0.89  | 6,000 |
| * 130112 | 211-5-L | 4.5    | 2.5 | 5      | 3    | M12×1.75×100   | 195×263 | 1.51  | 8,400 |

## ■参照ページ



治具取付システム  
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング  
エレメント

クランピングユニット

クランピングパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具