

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

日動  
NICHIDO  
同商品群  
在庫数 62 アイテム

日本 Short-Tap Rainproof(Triple)  
トリプルポッキングタップ(3個口・アース付)

防雨型



PPTW-0.5E

特長 ●ポッキングプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。  
●アース付なので万漏電が起きてても安心です。  
(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)  
●防雨構造のため屋外作業に最適です。

仕様 ●電線種:SVCT(ソフト電線)  
製造国 ●台湾

発注単位1本 (価格改定日 21.06) 日動工業㈱[728315]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	電線仕様			コンセント仕様			梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)	
					長さ(m)	太さ(mm <sup>2</sup> )	芯数(C)	定格	形状	個数				
368-6582	PPTW-0.5E	¥4,125	¥5,500	ブラック	0.5	2.0	3	2P・15A・125V	アース付	⊙	3	10	0.4	1345(86)
368-6591	PPTW-10E	¥8,250	¥11,000	ブラック	10	2.0	3	2P・15A・125V	アース付	⊙	3	5	1.9	1815(78)
368-6604	PPTW-20E	¥11,925	¥15,900	ブラック	20	2.0	3	2P・15A・125V	アース付	⊙	3	5	3.5	1420(67)

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

ハタヤ  
HATAYA  
同商品群  
在庫数 61 アイテム

日本 Extension Cord  
延長コード(3個口)

防雨型



WX-103K

特長 ●2P二極コンセントにも、2P接地付コンセントにも対応するニュートピプラグ付です。

仕様 ●電線種:ソフトVCT  
●コンセント防雨キャップ付  
製造国 ●日本

発注単位1本 (価格改定日 21.06) 株式会社ハタヤリミテッド[760708]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	電線仕様			コンセント仕様			梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)	
					長さ(m)	太さ(mm <sup>2</sup> )	芯数(C)	定格	形状	個数				
106-1437	WX-103K	¥7,350	¥9,800	オレンジ	10	2.0	3	2P・15A・125V	アース付	⊙	3	6	2.12	228(115)

☎商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

日動  
NICHIDO  
同商品群  
在庫数 62 アイテム

日本 Rainproof Extension Cord  
延長コード(1個口)

防雨型



SW-10

特長 ●屋外作業に最適な防雨型延長コードです。

仕様 ●電線種:VCT  
●100V専用  
●屋外型  
製造国 ●台湾

発注単位1本 (価格改定日 21.06) 日動工業㈱[728315]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	電線仕様			コンセント仕様			梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)	
					長さ(m)	太さ(mm <sup>2</sup> )	芯数(C)	定格	形状	個数				
368-6876	SW-5	¥2,925	¥3,900	ブラック	5	1.25	2	2P・15A・125V		⊙	1	10	0.5	698(95)
368-6850	SW-10	¥4,575	¥6,100	ブラック	10	1.25	2	2P・15A・125V		⊙	1	10	1.0	645(86)
368-6868	SW-20	¥7,425	¥9,900	ブラック	20	1.25	2	2P・15A・125V		⊙	1	5	2.0	606(97)

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

ハタヤ  
HATAYA  
同商品群  
在庫数 61 アイテム

日本 SK Rainproof Extension Cord  
"SK防雨型延長コード"(1個口)

防雨型



SKR-110Y

特長 ●雨に負けない屋外用防雨型です。

●電源パイロットランプ付コンセント付です。  
仕様 ●電線種:VCT  
製造国 ●台湾

発注単位1本 (価格改定日 21.06) 株式会社ハタヤリミテッド[760708]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	色	電線仕様			コンセント仕様			梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)	
					長さ(m)	太さ(mm <sup>2</sup> )	芯数(C)	定格	形状	個数				
370-4408	SKR-110Y	¥2,565	¥3,420	イエロー	10	1.25	2	2P・15A・125V		⊙	1	12	1.3	846(120)

☎商品のお問い合わせ:0120-686-888 <https://www.hataya.jp/>

日動  
NICHIDO  
同商品群  
在庫数 62 アイテム

日本 Water Proof Extension Breaker  
"防雨延長ブレーカ"(三相200V専用)

防雨型

フlea-カ付



2BW-EK2-20A

特長 ●ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります。  
●付属のフックで取り付けが可能です。 ●マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です。

仕様 ●電線種:SVCT ●三相200V専用  
●電線長さ:0.5m(プラグ側)、0.2m(コンセント側)  
製造国 ●日本

発注単位1台 (価格改定日 21.06) 日動工業㈱[728315]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	電線仕様		コンセント仕様			梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)	
				太さ(mm <sup>2</sup> )	芯数(C)	定格	形状	個数				
114-2068	2BW-EK2-20A	¥27,600	¥36,800	2.0	4	3P・19A・250V	アース付	⊙	1	1	1.2	47(103)
114-1686	G-2BW-EK2-20A	¥30,900	¥41,200	2.0	4	3P・19A・250V	アース付	⊙	1	1	1.2	7(59)

☎商品のお問い合わせ:072-803-6905 <https://www.nichido-ind.co.jp/>

別作可能 修理可能

注意  
●コンセントとプラグは形状の合った物をご使用ください。  
形状が異なりますと、防雨効果が得られません。