


RENY-BK/CB

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角穴付ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon socket head cap screw




品番 Part number		RENY-BK/CB (M-L)								
M	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12			
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75			
D×H	5.5×3	7×4	8.5×5	10×6	13×8	16×10	18×12			
B	2.5	3	4	5	6	8	10			
L	6	100/1,000	100/1,000	—	—	—	—			
	8	100/1,000	100/1,000	100/500	—	—	—			
	10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	100/250	—			
	12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	100/250	—			
	15	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	100/200	50			
	20	100/1,000	100/500	100/500	100/250	100/200	50	50		
	25	—	100/250	100/250	100/250	100	50	50		
	30	—	—	100/250	100/200	100	50	50		
	35	—	—	100/250	100/200	100	50	50		
40	—	100/250	—	100	100	50	50			

販売単位 Quantity

RENY/NT

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角ナット
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon nut




品番 Part number		標準色(Natural) RENEY/NT (M)									
		黒色(Black) RENEY-BK/NT (M)									
M	M2	M2.6	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
ピッチ / Pitch	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	
B×H	4×1.6	5×2	5.5×2.4	7×3.2	8×4	10×5	13×6.5	17×8	19×10	24×18	
販売単位 Quantity	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/250	100/200	100	50	

表中の赤字部分は、標準色以外に黒色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 黒色=RENY-BK/NT)
Black color is also used apart from standard color in the red font.
Please specify the color when placing your order. (Part number RENEY-BK/NT)

RENY/W

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ワッシャー
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Washer




品番 Part number		標準色(Natural) RENEY/W (d-D-t)								
		黒色(Black) RENEY-BK/W (d-D-t)								
呼び径 / Nominal diameter		3	4	5	6	8	10	12	16	
d×D		3.2×7	4.3×9	5.3×10	6.4×12.5	8.4×17	10.5×21	13×24	17×30	
t		0.5	0.8	1	1.6	1.6	2	2.5	3	
販売単位 Quantity		100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500	100/500	100/500	50

表中の赤字部分は、標準色以外に黒色もあります。
ご注文時には色の指定をしてください。(品番 黒色=RENY-BK/W)
Black color is also used apart from standard color in the red font.
Please specify the color when placing your order. (Part number RENEY-BK/W)

RENY/TPH

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / (+)ナベタッピンネジ
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Tapping screw




品番 Part number		RENY/TPH (M-L)					
M	M3	M4					
D×H	5.5×2	7×2.6					
L	8	100/1,000	100/1,000				
	10	100/1,000	100/1,000				

販売単位 Quantity

RENY/ZB

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 寸切りボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Stud bolt



品番 Part number		RENY/ZB (M)					
M	M6	M8	M10	M12	M16	W3/8	
ピッチ / Pitch	1	1.25	1.5	1.75	2	1.5875	
販売単位 Quantity	1	1	1	1	1	1	

1本からご注文承ります。
カット加工でL寸法を変更することが可能ですので、必要な場合はご相談ください。
We accept orders starting from one unit.
Changing of length by cutting is available. Please contact us for more information.

PC
PPS
RENY
PEEK
PVDF
PFA
PTFE
PVC
PP
PA
POM
PS
CERAMIC
PI
フッ素樹脂
セラミック
樹脂
技術資料