

AQDEXOHPLT

アクアドリル EX オイルホールパイロット

AQUA Drills EX Oil-Hole Pilot

切削条件 Cutting Condition ▶▶A-146


超硬 AQ EX h7 150° 24° ~ 32° h6 1.015-12.03

工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク径許容差 直径範囲

- ガイド穴加工用ドリルです。
- 食付き性の高いガイド穴は深穴ドリル加工の求心性を高め、穴あけ性能を向上しました。

For guide hole drilling.
Improves concentricity and realizes stable deep hole drilling.

新商品



LIST 9622


オーダー方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOHPLT01015	1.015	3.3	54			9,200
AQDEXOHPLT01115	1.115	3.6				9,200
AQDEXOHPLT01215	1.215	3.9				9,200
AQDEXOHPLT01315	1.315	4.2	56			9,200
AQDEXOHPLT01415	1.415	4.6				9,200
AQDEXOHPLT01515	1.515	4.9				9,200
AQDEXOHPLT01615	1.615	5.2				9,200
AQDEXOHPLT01715	1.715	5.5				9,200
AQDEXOHPLT01815	1.815	5.8	60			9,200
AQDEXOHPLT01915	1.915	6.2				9,200
AQDEXOHPLT02015	2.015	9.0		3		9,200
AQDEXOHPLT02115	2.115					9,200
AQDEXOHPLT02215	2.215	11	63			9,200
AQDEXOHPLT02315	2.315					9,200
AQDEXOHPLT02415	2.415					9,200
AQDEXOHPLT02515	2.515	12				9,200
AQDEXOHPLT02615	2.615					9,200
AQDEXOHPLT02715	2.715					9,200
AQDEXOHPLT02815	2.815	14	68			9,200
AQDEXOHPLT02915	2.915					9,200
AQDEXOHPLT0303	3.03					10,100
AQDEXOHPLT0313	3.13					10,100
AQDEXOHPLT0323	3.23	15				10,100
AQDEXOHPLT0333	3.33					10,100
AQDEXOHPLT0343	3.43					10,100
AQDEXOHPLT0353	3.53	16	72	4		10,400
AQDEXOHPLT0363	3.63					10,400
AQDEXOHPLT0373	3.73					10,400
AQDEXOHPLT0383	3.83	18				10,400
AQDEXOHPLT0393	3.93					10,400
AQDEXOHPLT0403	4.03					11,100
AQDEXOHPLT0413	4.13					11,100
AQDEXOHPLT0423	4.23	19				11,100
AQDEXOHPLT0433	4.33					11,100
AQDEXOHPLT0443	4.43					11,100
AQDEXOHPLT0453	4.53	21	80	5		11,200
AQDEXOHPLT0463	4.63					11,200
AQDEXOHPLT0473	4.73					11,200
AQDEXOHPLT0483	4.83	22				11,200
AQDEXOHPLT0493	4.93					11,200
AQDEXOHPLT0503	5.03	23				11,900
AQDEXOHPLT0513	5.13					11,900
AQDEXOHPLT0523	5.23	24				11,900
AQDEXOHPLT0533	5.33					11,900
AQDEXOHPLT0543	5.43					11,900
AQDEXOHPLT0553	5.53	25	82	6		12,100
AQDEXOHPLT0563	5.63					12,100
AQDEXOHPLT0573	5.73					12,100
AQDEXOHPLT0583	5.83	27				12,100
AQDEXOHPLT0593	5.93					12,100
AQDEXOHPLT0603	6.03					12,900
AQDEXOHPLT0613	6.13					12,900
AQDEXOHPLT0623	6.23	28				12,900
AQDEXOHPLT0633	6.33					12,900
AQDEXOHPLT0643	6.43					12,900
AQDEXOHPLT0653	6.53	30	88	7		13,200
AQDEXOHPLT0663	6.63					13,200
AQDEXOHPLT0673	6.73					13,200
AQDEXOHPLT0683	6.83	31				13,200
AQDEXOHPLT0693	6.93					13,200

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOHPLT0703	7.03	32	88	7		14,300
AQDEXOHPLT0713	7.13					14,300
AQDEXOHPLT0723	7.23	33				14,300
AQDEXOHPLT0733	7.33					14,300
AQDEXOHPLT0743	7.43					14,300
AQDEXOHPLT0753	7.53	34	94	8		14,600
AQDEXOHPLT0763	7.63					14,600
AQDEXOHPLT0773	7.73					14,600
AQDEXOHPLT0783	7.83	36				14,600
AQDEXOHPLT0793	7.93					14,600
AQDEXOHPLT0803	8.03					15,700
AQDEXOHPLT0813	8.13					15,700
AQDEXOHPLT0823	8.23	37				15,700
AQDEXOHPLT0833	8.33					15,700
AQDEXOHPLT0843	8.43					15,700
AQDEXOHPLT0853	8.53	39	100	9		16,000
AQDEXOHPLT0863	8.63					16,000
AQDEXOHPLT0873	8.73					16,000
AQDEXOHPLT0883	8.83	40				16,000
AQDEXOHPLT0893	8.93					16,000
AQDEXOHPLT0903	9.03	41				17,100
AQDEXOHPLT0913	9.13					17,100
AQDEXOHPLT0923	9.23	42				17,100
AQDEXOHPLT0933	9.33					17,100
AQDEXOHPLT0943	9.43					17,100
AQDEXOHPLT0953	9.53	43	106	10	●	17,400
AQDEXOHPLT0963	9.63					17,400
AQDEXOHPLT0973	9.73					17,400
AQDEXOHPLT0983	9.83	45				17,400
AQDEXOHPLT0993	9.93					17,400
AQDEXOHPLT1003	10.03					18,500
AQDEXOHPLT1013	10.13					18,500
AQDEXOHPLT1023	10.23	46				18,500
AQDEXOHPLT1033	10.33					18,500
AQDEXOHPLT1043	10.43					18,500
AQDEXOHPLT1053	10.53	48	116	11		18,900
AQDEXOHPLT1063	10.63					18,900
AQDEXOHPLT1073	10.73					18,900
AQDEXOHPLT1083	10.83	49				18,900
AQDEXOHPLT1093	10.93					18,900
AQDEXOHPLT1103	11.03					20,000
AQDEXOHPLT1113	11.13	50				20,000
AQDEXOHPLT1123	11.23	51				20,000
AQDEXOHPLT1133	11.33					20,000
AQDEXOHPLT1143	11.43					20,000
AQDEXOHPLT1153	11.53	52	122	12		20,500
AQDEXOHPLT1163	11.63					20,500
AQDEXOHPLT1173	11.73					20,500
AQDEXOHPLT1183	11.83	54				20,500
AQDEXOHPLT1193	11.93					20,500
AQDEXOHPLT1203	12.03					21,600

深穴のガイド穴加工用ドリルの選定



平坦な加工面には食付き性のよいAQDEXOHPLT