


RENY/AJ

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 樹脂ジョイント
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Plastic joint




品番 Part number	RENY/AJ (M)-(L)				
M	M3	M4			
ピッチ / Pitch	0.5	0.7			
L	8	100	100		
	10	100	100		
	15	100	100		
	20	100	100		

黒色となります。
Color is black.

販売単位 Quantity

RENY-BK/LC

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / 六角穴付低頭ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexagon socket low head cap screw




品番 Part number	RENY-BK/LC (M)-(L)				
M	M3	M4	M5	M6	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	
D x H	5.5 x 2	7 x 2.8	8.5 x 3.5	10 x 4	
B	2	2.5	3	4	
L	6	100/1,000	100/1,000	100/500	—
	8	100/1,000	100/1,000	100/500	—
	10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	16	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	20	100/1,000	100/500	100/500	100/250
	25	—	100/500	100/250	100/250
	30	—	—	100/250	100/200
	40	—	—	—	100

販売単位 Quantity

RENY-BK/LH

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ヘキサロビュラ穴付低頭ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexalobular socket low head cap screw




品番 Part number	RENY-BK/LH (M)-(L)				
M	M3	M4	M5	M6	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	
D x H	5.5 x 2.4	7 x 3.1	8.5 x 3.65	10 x 4.4	
穴番号 / Hexalobular number	10	20	25	30	
L	6	100/1,000	100/1,000	100/500	—
	8	100/1,000	100/1,000	100/500	—
	10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	16	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	20	100/1,000	100/500	100/500	100/250
	25	—	100/500	100/250	100/250
	30	—	—	100/250	100/200
	40	—	—	—	100

販売単位 Quantity

RENY-BK/SH

ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 / ヘキサロビュラ穴付極低頭ボルト
Glass-fiber-reinforced polyamideMXD6 / Hexalobular socket special low head cap screw



品番 Part number	RENY-BK/SH (M)-(L)				
M	M3	M4	M5	M6	
ピッチ / Pitch	0.5	0.7	0.8	1	
D x H	6 x 1.3	8 x 1.5	9 x 1.5	10 x 1.5	
穴番号 / Hexalobular number	8	10	15	20	
L	6	100/1,000	100/1,000	100/500	—
	8	100/1,000	100/1,000	100/500	—
	10	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	12	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	16	100/1,000	100/1,000	100/500	100/500
	20	100/1,000	100/500	100/500	100/250
	25	—	100/500	100/250	100/250
	30	—	—	100/250	100/200
	40	—	—	—	100

販売単位 Quantity

ORDER ▶ 品番・サイズ・販売単位にてご注文ください
Please order by part number, size, and unit volume increment. **RoHS compliant**