



オーダーメイドできます！お気軽にお問い合わせください！

☎ 048-996-4221 メール sales@nitto-kinzoku.co.jp



日東金属工業株式会社

シール座付ステンレス容器

ラベルやシールをはがしやすいステンレス容器です！

特長

- 容器の管理ラベルや内容物の識別シールを貼り付けし、糊残り無くはがせます。
- 容器にシール片や接着剤などが残らないため、異物混入防止になります。
- シール座の位置や仕様の変更、特注容器への取り付けも可能です。
- 移動に便利なツル(吊り下げ取っ手)付きの容器もあります【STB-LZ/CTB-LZ】。

■ シールやラベルを貼って簡単にはがせます！



糊残り無くはがせます！

内容物や容器管理での問題点・・・


「ラベルを毎日貼りかえるので、
もっと楽に貼りかえたい」

「シールをはがれにくくて困っている」

「はがすと糊が残ってしまい取れない」

**シール座付ステンレス容器が
解決します！**

シール座【LZ】詳細



■ シール座付ステンレス汎用容器【ST-LZ】



	容量	内径	容器高	シール座高	板厚
型式	L	ØD	H	F	t
ST-LZ-24	10	240	240	30	0.7
ST-LZ-27	15	270	270	30	0.8
ST-LZ-30	20	300	300	30	0.8
ST-LZ-33	25	330	330	30	0.8
ST-LZ-36	36	360	360	30	0.9
ST-LZ-39	45	387	390	30	0.9
ST-LZ-39H	50	387	480	30	0.9
ST-LZ-43	65	430	450	50	1.0
ST-LZ-43H	70	430	520	50	1.0
ST-LZ-47	80	470	470	50	1.2
ST-LZ-47H	100	470	600	50	1.2

長さの単位は(mm)

■ シール座付ステンレス密閉容器(クリップ式)【CTH-LZ】



	容量	内径	容器高	シール座高	クリップ	板厚
型式	L	ØD	H	F	数	t
CTH-LZ-24	10	240	240	30	3	0.7
CTH-LZ-27	15	270	270	30	3	0.8
CTH-LZ-30	20	300	300	30	3	0.8
CTH-LZ-33	25	330	330	30	4	0.8
CTH-LZ-36	36	360	360	30	4	0.9
CTH-LZ-39	45	387	390	30	4	0.9
CTH-LZ-39H	50	387	480	30	4	0.9
CTH-LZ-43	65	430	450	50	4	1.0
CTH-LZ-43H	70	430	520	50	4	1.0
CTH-LZ-47	80	470	470	50	5	1.2
CTH-LZ-47H	100	470	600	50	5	1.2

長さの単位は(mm)