



加圧容器 圧送・加圧ユニット

他の加圧容器に比べ蓋とクランプバンドが軽量です

特長

- 液送する為に必要な加圧容器とアクセサリーをセットにしました。
- 他の加圧容器に比べて、蓋やクランプバンドが小さく軽量で扱いやすいです。
- PCN-UT/PCN-J-UTは上部排出、PCN-L-UT/PCN-J-L-UTは下部排出で圧送出来ます。
- PCN-J-UT/PCN-J-L-UTはジャケット付きで内容物の保温・冷却が出来ます。
- 受注生産品の為、「寸法」「材質」の変更や用途に合わせて特注加工が出来ます。

■アクセサリー



加圧容器 圧送ユニット 【PCN-UT】

付属アクセサリー

- ・液送口
- ・加圧口
- ・圧力計
- ・安全弁



材質…SUS304
クランプバンド…SCS13
パッキン…シリコンゴム
(オプション / フッ素ゴム)
開口部…4S ヘルール
●表面処理：内外面バフ研磨

容量：1L、3L、5L、10L、20L、30L、40L、50L
使用圧力(常温) 1L~30L:0~0.4MPa 40L、50L:0~0.18MPa

ジャケット型加圧容器 圧送ユニット 【PCN-J-UT】

付属アクセサリー

- ・液送口
- ・加圧口
- ・圧力計
- ・安全弁



材質…SUS304
クランプバンド…SCS13
パッキン…シリコンゴム
(オプション / フッ素ゴム)
ジャケット部ノズル…1S ヘルール
開口部…4S ヘルール
●表面処理：内外面バフ研磨

容量：5L、10L、20L、30L、40L、50L
使用圧力(常温) 本体 5L~30L:0~0.4MPa 40L、50L:0~0.18MPa
ジャケット 0~0.18MPa

加圧容器 脚付 加圧ユニット 【PCN-L-UT】

付属アクセサリー

- ・加圧口
- ・圧力計
- ・安全弁
- ・手動二方ボールバルブ



材質…SUS304
クランプバンド…SCS13
パッキン…シリコンゴム
(オプション / フッ素ゴム)
キャスター…SUS+ウレタン車
(内ストッパー付2個)
開口部…4S ヘルール
●表面処理：内外面バフ研磨

容量：10L、20L、30L、40L、50L
使用圧力(常温) 10L~30L:0~0.4MPa 40L、50L:0~0.18MPa

ジャケット型加圧容器 脚付 加圧ユニット 【PCN-J-L-UT】

付属アクセサリー

- ・加圧口
- ・圧力計
- ・安全弁
- ・手動二方ボールバルブ



材質…SUS304
クランプバンド…SCS13
パッキン…シリコンゴム
(オプション / フッ素ゴム)
キャスター…SUS+ウレタン車
(内ストッパー付2個)
ジャケット部ノズル…1S ヘルール
開口部…4S ヘルール
●表面処理：内外面バフ研磨

容量：5L、10L、20L、30L、40L、50L
使用圧力(常温) 本体 5L~30L:0~0.4MPa 40L、50L:0~0.18MPa
ジャケット 0~0.18MPa