

# テーパゲージ

TAPER GAUGES




製品情報


隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます！

さらに狭い隙間の測定に▶  
シクネスゲージ  
P102  
~103

錆の発生を防止▶  
ゼラストフィルム鉄用  
P396



目盛が隙間の幅を示します。



- 用途●ミゾ・隙間等の測定  
材質●機械構造用炭素鋼材(焼入なし)  
特長●厚さを利用して内幅の測定を行うゲージです。  
主として隙間に差し込んで測定する時に使用します。  
●シルバー仕上  
●携帯に便利なPC収納ケース付

商品コード	品番	規格	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	目量 (mm)	テーパ角度	製品寸法 全長×幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
007000	TPG-270A	270A	0.3~4	±0.04	0.05	1°54'33"	158×12	95g	3,100	007802
007001	TPG-270B	270B	0.4~6	±0.04	0.05	2°51'45"	158×12	95g	3,900	007819

# テーパゲージ 細幅

TAPER GAUGES




製品情報


細幅タイプ。隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます！  
高さ調整の治具としても使用できます。

さらに狭い隙間の測定に▶  
シクネスゲージ  
P102  
~103

錆の発生を防止▶  
ゼラストフィルム鉄用  
P396



目盛が隙間の幅を示します。



- 用途●ミゾ・隙間等の測定  
材質●機械構造用炭素鋼材(焼入なし)  
特長●厚さを利用して内幅の測定を行うゲージです。  
主として隙間に差し込んで測定する時に使用します。  
●シルバー仕上  
●ボールチェーン付  
●携帯に便利なPC収納ケース付

商品コード	品番	規格	測定範囲 (mm)	器差 (mm)	目量 (mm)	テーパ角度	製品寸法 全長×幅 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
007002	TPG-270AA	270AA	0.3~3	±0.04	0.05	1°54'33"	127.5×6	18g	3,600	007789
007003	TPG-270BB	270BB	0.3~6	±0.04	0.05	2°51'45"	160×6	38g	4,600	007796



ブロックゲージ

ピンゲージ

ピンバイス

ピンゲージアクセサリ

リングゲージ

栓ゲージ

限界ゲージ

シクネスゲージ

テーパゲージ

溶接ゲージ

その他ゲージ