




パッキン


容器形状や用途に合わせて様々な形状・材質を用意しています

A型シリコンパッキン【PQA】


CTH/CTB型密閉容器専用のパッキンです。
容器の縁にかぶせてセットします。
着脱が簡単で洗浄の際に便利です。



【PQA】【PQA-RE/-BL/-GR】共通



材質：シリコンゴム（食品衛生法適合品）



A型カラーシリコンパッキン【PQA-RE/-BL/-GR】

A型シリコンパッキン【PQA】に色を付けました。
容器やパッキンの識別管理に使用します。
色付きなので破損時や混入時に見つけやすいです。

NEW

型式例：PQA-■-18

■にご希望の色の記号（赤：RE 青：BL 緑：GR）を入れてください



赤色
【PQA-RE】



青色
【PQA-BL】



緑色
【PQA-GR】

型式		適用容器内径	パッキン外径	納期	
標準	色付き	D ※	φ D	標準	色付き
PQA-18	PQA-■-18	180	194	2~3	14
PQA-21	PQA-■-21	210	225	2~3	14
PQA-24	PQA-■-24	240	260	2~3	2~3
PQA-27	PQA-■-27	270	285	2~3	14
PQA-30	PQA-■-30	300	321	2~3	2~3
PQA-33	PQA-■-33	330	347	2~3	14
PQA-36	PQA-■-36	360	377	2~3	2~3
PQA-39	PQA-■-39	387	410	2~3	14
PQA-43	PQA-■-43	430	451	2~3	14
PQA-47	PQA-■-47	470	493	2~3	14

長さの単位は（mm）

オプション型式 【PFA】：FKM（フッ素ゴム）、【PEA】：EPDM（エチレンプロピレンゴム）、
【PNA】：NBR（ニトリルゴム）、【PCA】：CR（クロロプレンゴム）



※カラーパッキン（赤・青・緑）はシリコンゴムのみとなります。

※写真と実物ではパッキンの色が異なる場合があります。


PTFEパッキン【PPA】

NEW

CTH/CTB型密閉容器専用のPTFE製パッキンです。
容器の縁にかぶせてセットします。



材質：PTFE



型式	適用容器内径	パッキン外径	納期
	D ※	φ D	日
PPA-18	180	196	2~3
PPA-21	210	227	2~3
PPA-24	240	259	2~3
PPA-27	270	289	2~3
PPA-30	300	321	2~3
PPA-33	330	352	2~3
PPA-36	360	382	2~3
PPA-39	387	411	2~3
PPA-43	430	456	2~3
PPA-47	470	497	2~3
PPA-565	565	596	2~3

長さの単位は（mm）

※ゴム系のパッキンより密閉性は劣ります。

※適用容器内径



P.51

■カラーパッキン付密閉容器



■PTFE パッキン付密閉容器

