



製品型式・寸法表

プラグ O2PH型 (ホース取付用)




製品型式	相手側ホースサイズ	質量 (g)
O2PH	1/4	16

プラグ PN型 (ウレタンホース取付用)




製品型式	相手側ホースサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	C	φD	H	φBp	φB
O1PN	φ5×φ8	36	(38.5)	15	18.5	六角17	6	3.8
O2PN	φ6.5×φ10	36	(38.5)	15	18.5	六角17	6	5.3

プラグ PM型 (めねじ取付用)




製品型式	相手側取付ねじサイズ	質量 (g)	寸法 (mm)						
			L	C	φD	H	T	φBp	φB
O1PM	Rc 1/8	12	31	15	-	六角12	R 1/8	6	5
O2PM	Rc 1/4	23	34	15	18.5	六角17	R 1/4	6	6

プラグ O2PFF型 (おねじ取付用<平行ねじ>)




製品型式	相手側取付ねじサイズ	質量 (g)
O2PFF	G 1/4	18

プラグ/ソケット O2S20P型 (「ハイカプラ」接続用)




製品型式	相手側カプラ	質量 (g)
O2S20P	ハイカプラ(ソケット)	58

プラグ PC型 (「チューブフィッター」付き)




製品型式	相手側チューブサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	C	φD	H	φT	φB
O2PC-6	外径φ6	29	(40.5)	15	18.5	六角17	10.3	6
O2PC-8	外径φ8	33	(47.5)	15	18.5	六角17	13.5	6

プラグ PCL型 (「チューブフィッター」付き)




製品型式	相手側チューブサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)						
			L	C	φD	E	H	φT	φB
O2PCL-6	外径φ6	30	(43)	15	18.5	(25.3)	六角17	10.3	6
O2PCL-8	外径φ8	35	(46.5)	15	18.5	(32.3)	六角17	13.5	6

ソケット O2SH型 (ホース取付用)




製品型式	相手側ホースサイズ	質量 (g)
O2SH	1/4	56

ソケット SN型 (ウレタンホース取付用)




製品型式	相手側ホースサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	H	φB
O1SN	φ5×φ8	46	(54.5)	19.5	六角17	3.8
O2SN	φ6.5×φ10	45	(54.5)	19.5	六角17	5.3

ソケット SM型 (めねじ取付用)




製品型式	相手側取付ねじサイズ	質量 (g)
O2SM	Rc 1/4	57

ソケット O2SF型 (おねじ取付用)



製品型式	相手側取付ねじサイズ	質量 (g)
O2SF	R 1/4	57

ソケット O2SMF型 (めねじ取付用<平行ねじ>)



製品型式	相手側取付ねじサイズ	質量 (g)
O2SMF	G 1/4	27

ソケット SC型 (「チューブフィッター」付き)



製品型式	相手側チューブサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L	φD	φT	φB
O2SC-6	外径φ6	46	(65.5)	19.5	10.3	
O2SC-8	外径φ8	51	(70)	19.5	13.5	

ソケット SCL型 (「チューブフィッター」付き)



製品型式	相手側チューブサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L	φD	H	C	φT
O2SCL-6	外径φ6	48	(63.5)	19.5	六角16	(25.7)	10.3
O2SCL-8	外径φ8	50	(67.7)	19.5	六角16	(32.8)	13.5

ソケット SCB型 (「チューブフィッター」付き パネル取付用)



製品型式	相手側チューブサイズ (mm)	質量 (g)	寸法 (mm)					
			L	φD	Hs	H	F	φJ
O2SCB-6	外径φ6	59	(71.5)	18	六角17	六角15	7以下	12.5 ^{+0.3} ₀
O2SCB-8	外径φ8	61	(72)	21	六角17	六角18	8以下	15.5 ^{+0.3} ₀

●ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。