

RoHS U L C-UL CSA

防水* *適用機種については、本文中をご参照ください。



トグル
ロツカ
押ボタン
照光式押ボタン
多機能押ボタン
キーロック
ロータリ
スライド
タクティル
傾斜
タッチパネル
シートキボト
表示灯
リレー
規格品
付属品
取扱説明

形名体系

基本形

MB - 2011 P

記号	極数	機能動作
2011	単極双投	ON (ON)
2065	単極双投	ON ON
2061	2極双投	ON (ON)
2085	2極双投	ON ON
2181	4極双投	ON (ON)
2185	4極双投	ON ON

〈 〉はモーメンタリ

記号	端子部形状・接点部仕様
なし	はんだ端子(銀接点)
G	はんだ端子(金メッキ接点)
W/W	ワイヤラップ端子(金メッキ接点)
P	PC端子(銀接点)
P4	PC端子(金メッキ接点)
H	PC-H端子(金メッキ接点)
H1	PC-H端子(銀接点)
V	PC-V端子(金メッキ接点)
V1	PC-V端子(銀接点)
B	ブラケットマウント形(銀接点)
B4	ブラケットマウント形(金メッキ接点)

- ▶ **H, H1**(PC-H端子)
単極双投のみです。
- ▶ **V, V1**(PC-V端子)
単極双投, 2極双投のみです。
- ▶ **B, B4**(ブラケットマウント形)
単極双投, 2極双投のみです。

防水形

MB - 2011 W - P

記号	極数	機能動作
2011	単極双投	ON (ON)
2065	単極双投	ON ON
2061	2極双投	ON (ON)
2085	2極双投	ON ON
2181	4極双投	ON (ON)
2185	4極双投	ON ON

〈 〉はモーメンタリ

記号	端子部形状・接点部仕様
なし	はんだ端子(銀接点)
G	はんだ端子(金メッキ接点)
W/W	ワイヤラップ端子(金メッキ接点)
P	PC端子(銀接点)
P4	PC端子(金メッキ接点)

ラージブッシング形

MB - 2011 L/B - P

記号	極数	機能動作
2011	単極双投	ON (ON)
2065	単極双投	ON ON
2061	2極双投	ON (ON)
2085	2極双投	ON ON

〈 〉はモーメンタリ

記号	端子部形状・接点部仕様
なし	はんだ端子(銀接点)
G	はんだ端子(金メッキ接点)
W/W	ワイヤラップ端子(金メッキ接点)
P	PC端子(銀接点)
P4	PC端子(金メッキ接点)

軽タッチ形

MB - 2511 P

記号	極数	機能動作
2511	単極双投	ON (ON)
2521	2極双投	ON (ON)

〈 〉はモーメンタリ

記号	端子部形状・接点部仕様
なし	はんだ端子(銀接点)
G	はんだ端子(金メッキ接点)
P	PC端子(銀接点)
H	PC-H端子(金メッキ接点)
V	PC-V端子(金メッキ接点)
B	ブラケットマウント形(銀接点)
J	スナップイン取付け形(銀接点)

- ▶ **H**(PC-H端子)
単極双投のみです。