

コレット	コード番号	型式	内径 dmm	適応機種・備考	価格		
<p>型式：CHA-1.0、 CHA-3.0、CHA-3.0AA、 CHA-3.175、CHA-3.175AA、 CHA-4.0、CHA-4.0AA、</p> <p>コレット CHAグループ</p>	91492	CHA-2.35	φ2.35	EM20-S6000・EM25-S6000 EMS-3060A・NR-3080S	¥6,000		
	91430	CHA-3.0	φ3.0				
	91493	CHA-3.175	φ3.175				
	91440	CHA-4.0	φ4.0				
	—	CHA-□□	φ0.5、φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ0.9 φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.7、φ1.8、φ1.9 φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9 φ3.1、φ3.2、φ3.3、φ3.4、φ3.6、φ3.7、φ3.8、φ3.9 φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.5 φ1.6			EM20-S6000・EM25-S6000 EMS-3060A・NR-3080S ※は、高精度AA級タイプです。 (芯振れ制度2μm以内)	¥20,000 ¥9,000 ¥7,000 ¥6,000
	91494	CHA-3.0AA	φ3.0AA級※			¥10,000	
91496	CHA-3.175AA	φ3.175AA級※					
91495	CHA-4.0AA	φ4.0AA級※					
<p>コレット CHBグループ</p>	92820	CHB-2.0	φ2.0	NR40-5100 ATC NRR-3060・NRR-2651	¥6,500		
	92830	CHB-3.0	φ3.0				
	92893	CHB-3.175	φ3.175				
	92840	CHB-4.0	φ4.0				
	91592	CHK-2.35	φ2.35			EM30-S6000・EMA-3020K EMS-3060K・EMR-3008K NR-151E・NR-3060S NR-403E・NR-453E RAS-151E・RAX-271E RAX-71E・NRAF-5080 ※は、高精度AA級タイプです。 (芯振れ制度2μm以内)	¥7,500
<p>型式：CHK-1.0、 CHK-3.0、CHK-3.0AA、 CHK-3.175、CHK-3.175AA、 CHK-4.0、CHK-4.0AA、 CHK-6.0、CHK-6.0AA、 CHK-6.35、CHK-6.35AA</p> <p>コレット CHKグループ</p>	91530	CHK-3.0	φ3.0				
	91593	CHK-3.175	φ3.175				
	91540	CHK-4.0	φ4.0				
	91560	CHK-6.0	φ6.0				
	91596	CHK-6.35	φ6.35				
	—	CHK-□□	φ0.5、φ0.6、φ0.7、φ0.8、φ0.9 φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5、φ3.5、φ4.5、φ4.76、φ5.5 φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.7、φ1.8、φ1.9 φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9 φ3.1、φ3.2、φ3.3、φ3.4、φ3.6、φ3.7、φ3.8、φ3.9 φ4.1、φ4.2、φ4.3、φ4.4、φ4.6、φ4.7、φ4.8、φ4.9 φ5.1、φ5.2、φ5.3、φ5.4、φ5.6、φ5.7、φ5.8、φ5.9 φ1.6、φ5.0	EM30-S6000・EMA-3020K EMS-3060K・EMR-3008K NR-151E・NR-3060S NR-403E・NR-453E RAS-151E・RAX-271E RAX-71E・NRAF-5080 ※は、高精度AA級タイプです。 (芯振れ制度2μm以内)	¥25,000 ¥8,500 ¥10,500 ¥7,500		
	91597	CHK-3.0AA	φ3.0AA級※	¥11,000			
	91598	CHK-3.175AA	φ3.175AA級※				
	91599	CHK-4.0AA	φ4.0AA級※				
	91600	CHK-6.0AA	φ6.0AA級※				
91601	CHK-6.35AA	φ6.35AA級※	NR50-5100 ATC	¥6,000			
<p>コレット CHRグループ</p>	91930	CHR-3.0			φ3.0		
	91993	CHR-3.175			φ3.175		
	91996	CHR-6.35			φ6.35		
	91920	CHR-2.0			φ2.0		
	91940	CHR-4.0	φ4.0				
91960	CHR-6.0	φ6.0	NR50-5100 ATC RS ※NR50-5100 ATCでも使用可能です。	¥9,000			
<p>コレット CHR RSグループ</p>	93201	CHR-3.0RS			φ3.0		
	93202	CHR-3.175RS			φ3.175		
	93203	CHR-4.0RS			φ4.0		
	93204	CHR-6.0RS			φ6.0		
	93205	CHR-6.35RS	φ6.35				
<p>コレット CHSグループ</p>	90592	CHS-2.35	φ2.35	RA-271E	¥4,000		
	90530	CHS-3.0	φ3.0				
	90593	CHS-3.175	φ3.175				
	90516	CHS-1.6	φ1.6				
	—	CHS-□□	φ0.8、φ0.9 φ1.0、φ2.0、φ2.5 φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.5、φ1.7、φ1.8、φ1.9 φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9			¥16,000 ¥5,000 ¥7,000	
	93092	CHSS-2.35	φ2.35			EMA-3020S	¥7,000
<p>コレット CHSSグループ</p>	93030	CHSS-3.0	φ3.0				
	93093	CHSS-3.175	φ3.175				
	—	CHSS-□□	φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5				
	91092	CH8-2.35	φ2.35	RA-151E	¥8,000		
<p>コレット CH8グループ</p>	91030	CH8-3.0	φ3.0				
	91093	CH8-3.175	φ3.175				
	—	CH8-□□	φ0.8、φ0.9 φ1.0、φ1.5、φ2.0、φ2.5 φ1.1、φ1.2、φ1.3、φ1.4、φ1.6、φ1.7、φ1.8、φ1.9 φ2.1、φ2.2、φ2.3、φ2.4、φ2.6、φ2.7、φ2.8、φ2.9			¥18,000 ¥6,000 ¥8,000	