

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Adhesive Cloth Tape (Economy type) **RoHS**
布粘着テープ (エコノミータイプ軽量物梱包用)

在庫 1 アイテム

.Com SDS



GNT-50SE

手切れ性良好

特長 ●しなやかで薄手の基材は、手切れ性が良く作業性に優れています。

仕様 ●粘着力:3.0N/10mm
●引張強度:39.2N/10mm
●芯径:3インチ(76mm)

材質 ●基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)
●粘着剤:ゴム系

製造国 ●日本

発注単位 30巻

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
301-7222	GNT-50SE	¥248*	¥330*	30	ダンボール	50×25	0.21	328	165,720(99)

トラスコ中山機 [519504]
 ◎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

トラスコ Craft Tape
クラフトテープ

在庫 1 アイテム

.Com SDS



TKT-50

特長 ●無溶剤タイプです。
●保持力に優れています。
●防湿性に優れ、高・低温にも優れています。

仕様 ●粘着力:3.3N/10mm
●引張強度:60N/10mm

材質 ●基材:クラフト紙
●粘着剤:ゴム系

製造国 ●日本


発注単位 入数 (価格改定日 19.01) トラスコ中山機 [539535]

発注コード	品番	税抜価格(1巻)	メーカー希望小売価格(1巻)	入数(巻)	色	幅×長さ(mm×m)	厚さ(mm)	質量(g)	実績(前年比%)
258-1736	TKT-25	¥150*	¥200*	10	ダンボール	25×50	0.14	152.5	3,420(90)
258-1744	TKT-38	¥195*	¥260*	6	ダンボール	38×50	0.14	231.8	2,370(107)
258-1752	TKT-50	¥225*	¥300*	5	ダンボール	50×50	0.14	305.0	24,615(96)
258-1761	TKT-75	¥405*	¥540*	3	ダンボール	75×50	0.14	457.5	2,283(95)
258-1779	TKT-100	¥540*	¥720*	2	ダンボール	100×50	0.14	610.0	2,678(88)

◎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

ナイトアイズ DoohicKey
NITE IZE アメリカ **ドーヒッキー**

在庫 4 アイテム



NI02847

特長 ●切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめた新世代のマルチファンクションキーツールです。

仕様 ●ポルトレンチ
●マイナスドライバー
●ルーラー(定規)
●ボトルオープナー
●ボックスカッター

製造国 ●中国

品番	材質
NI02847	ステンレススチール
NI03037	スチール

発注単位 1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-5248	NI02847	¥900	¥900	18×66×3	6	12	24(96)
783-5264	NI03037	¥900	¥900	18×66×3	6	12	17(213)

◎商品のお問い合わせ:042-576-9697 http://cmoon.biz/

ナイトアイズ DoohicKey
NITE IZE アメリカ **ドーヒッキーシックスバイ**

在庫 4 アイテム



NI03259

特長 ●切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめた新世代のマルチファンクションキーツールです。

仕様 ●ポルトレンチ
●ルーラー(定規)
●ボトルオープナー
●スクレーパー(へら)
●マイナスドライバー
●テープカッター

材質 ●ステンレススチール

製造国 ●中国

発注単位 1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-5281	NI03259	¥1,000	¥1,000	18×66×3	6	12	24(343)

◎商品のお問い合わせ:042-576-9697 http://cmoon.biz/

ナイトアイズ DoohicKey
NITE IZE アメリカ **ドーヒッキーウィックキー**

在庫 4 アイテム



NI03227

特長 ●切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめた力強いファクションツールです。

仕様 ●ボトルオープナー
●マイナスドライバー
●ボックスカッター
●やすり
●波形カッター
●テープカッター

材質 ●ステンレススチール

製造国 ●中国

商品紹介動画


発注単位 1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×長さ×厚さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
783-5272	NI03227	¥1,400	¥1,400	25×64×5	6	20	47(82)

◎商品のお問い合わせ:042-576-9697 http://cmoon.biz/

トラスコ Saw For Opening Package **RoHS**
梱包開封用のこ

在庫 1 アイテム



TKN-190

特長 ●刃の幅が狭いので小さな円も簡単に切れます。
●梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
●両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
●指が滑りにくい、滑り止め付です。

仕様 ●刃長:75mm
●刃幅:11.6mm

材質 ●刃:ステンレス(SUS420J)
●グリップ:ポリプロピレン(PP)

製造国 ●日本


発注単位 1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
302-1335	TKN-190	¥386	¥450	190	10	24	3,633(95)

トラスコ中山機 [774024]
 ◎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

トラスコ Saw For Opening Package **RoHS**
梱包開封用のこ

在庫 1 アイテム



TKNS-250

特長 ●両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。
●滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。

仕様 ●刃長:75mm

材質 ●刃:ステンレス(SUS420J2)
●グリップ:ABS樹脂

製造国 ●日本

発注単位 1本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
302-1343	TKNS-250	¥806	¥940	170	10	82	2,715(95)

替刃

発注単位 1本


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
302-1351	TKNS-250K	¥300	¥350	114	10	10	3,387(92)

◎商品のお問い合わせ:0120-509-849 http://www.orange-book.com/

アレックス Cutter for Cardboard Box
ALEX 日本 **段ボールカッター**

在庫 1 アイテム

.Com 含有化学物質調査票



34102

特長 ●ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
●ハンドル部は手が滑りにくいシボ加工を施してあります。

材質 ●刃:ステンレス(420J2)
●柄:ABS樹脂

製造国 ●日本

発注単位 1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
381-5781	34102	¥464	¥500	240	10	35	1,677(105)

林刃物機 [775546]
 ◎商品のお問い合わせ:0575-22-3344 http://www.alex-japan.com/