


【スウェイジタイプ】

(N3130・3130・3000用) (3700用)

SLE


受注
生産品



品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
★ SLE-PF-04	04	1/4	9.5	3.9	8.0	49	28	19	115	PSL-04	SP3-04
★ SLE-PF-06	06	3/8	12.5	6.8	9.5	55	33	22	116	PSL-06	SP3-06
★ SLE-PF-08	08	1/2	16.0	10.0	12.0	62	37	27	255	PSL-08	SP3-08

- 材質：スチール
- 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030
- ★受注生産品


SL



品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
SL-PF-04	04	1/4	7.5	3.9	5.5	54	28	19	115	PSL-04	SP3-04
SL-PF-06	06	3/8	10.0	6.8	6.5	55	33	22	165	PSL-06	SP3-06
SL-PF-08	08	1/2	13.2	10.0	9.0	62	37	27	255	PSL-08	SP3-08
★ SL-PF-12	12	3/4	19.0	16.0	9.5	71	43	36	550	PSL-12	SP3-12


- 材質：スチール
- 適用アダプタ：110、145、190、130
- ★受注生産品

AE45・SE45



品番	呼称 サイズ	G	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
AE45-G-04	04	1/4	9.0	3.2	8.0	71	18	19	70	PFB-01+PA-04	SP3-04
AE45-G-06	06	3/8	12.0	5.6	9.5	87	25	22	105	PFB-01+PA-06	SP3-06
AE45-G-08	08	1/2	15.5	8.7	12.5	102	29	27	170	PFB-01+PA-08	SP3-08

- 材質：スチール
- 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030



品番	呼称 サイズ	G	B ₁	B ₂	C	最小 内径 φD	H	L ₁	L ₂	X (HEX)	φY	概略 質量 (g)	適用 プッシャー	適用ダイ
★ SE45-PF-12	12	3/4	10.5	12.5	21.0	16.0	13.5	129	40	36	30	380	PFB-02+PHB-12	SP3-12
★ SE45-PF-16	16	1	12.5	12.5	28.0	20.9	16.5	154	47	41	36	590	PFB-02+PHB-16	SP3-16

- 材質：スチール
- 適用アダプタ：010、045、090、150、020、025、064、069、030
- ★受注生産品