

防食テープ・自己融着テープ

索引

安全標識

蓄光用品

配管識別

掲示板

幕・旗

テープ

路面表示

コーン・区画

交通安全用品

クッション

ミラー

バスタード・サイン

身に着ける

事務用品

清掃用品

安全器具

素材

資料

索引

防食テープ

巻くだけで、パイプをさびからガードする



●接着力が強く密着性が良いので、防錆・防食効果は抜群。丈夫でしかも適度な柔軟性があるので、巻き付け作業性にも優れています。水道管等の直管部・継手部のさび防止にご使用ください。

[厚み] ●0.4mm
[材質] ●エンビ

注文コード	品番	カラー	サイズ	価格
269011	防食50B	黒	50mm幅×10m	¥750
269012	防食50S	シルバー	50mm幅×10m	¥750
269021	防食75B	黒	75mm幅×10m	¥1,100
269022	防食75S	シルバー	75mm幅×10m	¥1,100

自己融着テープ



巻き付けた後で、ぴったり融着。
絶縁被覆・配管補修に便利



●ケーブル末端の電気絶縁に
●機械・工具の絶縁被覆に



●水道管等の配管補修に

●電気特性・耐候性・耐久性に優れたテープです。巻き付けた後、自己融着性をもっているため、ケーブル末端の電気絶縁、機械・工具の絶縁被覆等にご使用いただけます。

[厚み] ●0.5mm [材質] ●ブチルゴム

注文コード	品番	サイズ	価格
268401	YT-191	19mm幅×10m	¥2,500

アロンテープ

ぼたぼた落ち、漏水、にじみの補修が巻き付けるだけで簡単に



諸般の事情により、販売を中止致します。
2019年12月25日

●テープ同士が自己融着して破損部を塞ぎます。配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホール等の破損部や隙間に密着。

圧力が掛かった状態で簡単に補修できます。

●巻き終われば、テープの末端を巻き終えたテープに強く押し付け密着させてください。


●巻き付けたテープは、ハサミまたはカッターで簡単に取り外すことができます。

●金属、PVC、プラスチック、FRP、硬質ゴム等ほとんどのパイプやホースの補修に使えます。


[材質] ●シリコンラバー [耐圧力] ●圧力に応じて重ね巻き [引張強度] ●7.0Mpa [耐熱温度] ●-50~200℃

[絶縁性] ●570volts/mil [伸び率] ●440% [品質保持期間] ●製造日より2年間(常温保管)


注文コード	品番	サイズ	価格
268431	YT-SR2	25mm幅×2000mm	¥3,200
268432	YT-SR5	25mm幅×5000mm	¥7,100
268433	YT-SR11	25mm幅×11000mm	¥15,000
268434	YT-SR38	38mm幅×6000mm	



巻き付ける部分の汚れをきれいに拭き取ってください。



テープを20~30cmの長さにカットし、幅が約半分になるまで引っぱりながら強く巻き付けます。



濡れ面所に集中的に強く巻いてください。

食品衛生法第370号、第85号承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

310

最新情報、廃番情報はホームページをご覧ください。

https://jgc-inc.co.jp

日本緑十字社

検索