

ライン引きスプレー・線消しスプレー

スプレーライン

太線用

中線用



※塗り面積、乾燥時間は色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。

道路線引き用スプレー(簡易タイプ)

【材質】●アクリル樹脂塗料

【容量】●400ml

【仕様】●逆さ吹き専用(容器を上向きにした状態では吹き付けできません)

注文コード	品番	カラー	線幅(1回塗り)	価格
264001	SR-5W	白	中線用(約5cm幅で45~50m)	¥1,500
264002	SR-5Y	黄		
264003	SR-9W	白	太線用(約9cm幅で15~20m)	
264004	SR-9Y	黄		

〈道路線引き用スプレー/スプレーライナー 施工上の注意〉

あらかじめ塗る面の砂やゴミ、油分等を取り、表面を清掃してください。
新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は、剥がれる恐れがありますので施工後1ヵ月以上経ってから塗ってください。



使用例



スプレーライナー(道路線引き用スプレー専用器具)

- 駐車場や道路・構内・倉庫等に、手軽にライン等が引けます。
- アスファルト面・コンクリート面等のライン引きが簡単にできます。
- スプレーライン専用

【サイズ】●W175×D210×H880mm

【仕様】●スプレー1本使用

△道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないでください。

注文コード	品番	改定後価格
264005	SR-A	¥7,000

線消しスプレー



アスファルト面のラインや路面標示消しに

※アスファルト専用



- 速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字が消せます。
- アスファルト系ですので、周囲のアスファルトの色に良く馴染んでいきます。
- 塗り面積/1回塗り 1.0~1.4㎡ 約9cm幅で11m~15m
- 乾燥時間(表面乾燥) 普通時:約15分(20℃)・冬期:約30分(5℃)

【材質】●一液型濃青質(アスファルト)系塗料

【カラー】●黒(アスファルト色)

【容量】●400ml

【仕様】●上向き・逆さ吹きの両方が可能(手吹き専用)

注文コード	品番	価格
264010	線消しスプレー-G	¥2,400

※スプレーライナーに取り付けての使用はできません。

△ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。

巻頭

安全標識

避難誘導・蓄光用品

配管識別・バルブ表示

掲示板

幕・旗

テープ

路面表示

コイン・区画・保安用品

交通標識・駐車場用品

安全クッション

ミラー

バスタード・パティシエ

身に着ける安全用品

オフィス・事務用品

環境美化・清掃用品

ライト・セキュリティ

取付具・素材

資料

巻末索引