


ねじ接続

ナット付アダプター (Gねじ)

ナット付アダプター WJ18型

黄銅
材質: C37718E




埋設 NG G-653 CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W1	W2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大	小	
共用	WJ18-1310-S	G $\frac{1}{2}$	10A	49.5	24	26	80	20	2,660
	WJ18-1313-S	G $\frac{1}{2}$		52.5	28	26	80	20	2,660
	WJ18-2013-S	G $\frac{3}{4}$	13A	52	28	30	80	20	3,190
PEX	WJ18A-1316-S	G $\frac{1}{2}$		55.5	34	26	80	10	3,480
	WJ18A-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	56	34	30	80	10	3,610
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—
	—	—	25A	—	—	—	—	—	—
PB	WJ18C-1316-S	G $\frac{1}{2}$		55.5	34	26	80	10	3,480
	WJ18C-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	56	34	30	80	10	3,610
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

青銅
材質: CAC406C




埋設 OK G-652 CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W1	W2	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大	小	
共用	WJ18-1310C-S	G $\frac{1}{2}$	10A	49.5	24	26	80	20	3,080
	WJ18-1313C-S	G $\frac{1}{2}$		52.5	28	26	80	20	3,080
	WJ18-2013C-S	G $\frac{3}{4}$	13A	50.5	28	30	80	20	3,600
	WJ18-2513C-S	G1		53	30	38	40	10	4,430
	WJ18A-1316C-S	G $\frac{1}{2}$		55.5	34	26	80	10	3,920
PEX	WJ18A-2016C-S	G $\frac{3}{4}$	16A	56	34	30	80	10	4,080
	WJ18A-2516C-S	G1		58	34	38	40	10	4,650
	WJ18A-2020C-S	G $\frac{3}{4}$	20A	62.5	40	30	40	10	5,930
	WJ18A-2520C-S	G1		68	40	38	40	10	6,210
	WJ18A-2525C-S	G1	25A	73	50	38	24	6	9,090
PB	WJ18C-1316C-S	G $\frac{1}{2}$		55.5	34	26	80	10	3,920
	WJ18C-2016C-S	G $\frac{3}{4}$	16A	56	34	30	80	10	4,080
	WJ18C-2516C-S	G1		58	34	38	40	10	4,650
	WJ18C-2020C-S	G $\frac{3}{4}$	20A	62.5	40	30	40	10	5,930
	WJ18C-2520C-S	G1		68	40	38	40	10	6,210

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

使用例

水道メーター等の接続に便利です。




注: WJ18型(青銅)は、水道メーターの取付上水ねじ(Gねじ)に接続可能です。

ナット付アダプター WPJ18型

ダブルロックジョイントP

樹脂
本体材質: PPS



埋設 NG G-671 CAD 取説


適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WPJ18-1310-S	G $\frac{1}{2}$	10A	51	24	80	20	2,280
	WPJ18-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	53.5	24	80	20	2,280
	新 WPJ18-2013-S	G $\frac{3}{4}$		54.5	29	80	20	2,580

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
・パッキンの適正締付トルクは呼び径G $\frac{1}{2}$: 20~25N・m、G $\frac{3}{4}$: 30~35N・mです。

ナット付アダプター ショートタイプ WJ69型

黄銅
材質: C36048D

全長が短いため、配管がコンパクトになります。



埋設 NG G-651 CAD 取説

適用	品番	呼び径		入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管	大	小	
共用	WJ69-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	80	20	2,660

注: パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

特長

ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、ユニットバス等の狭所や暗所での配管時に便利です。

