


エルボアダプター WL12型

黄銅

材質：C3771BE




G-653
埋設 NG CAD 取説

適用	品番	呼び径		L1	L2	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大	小	
共用	WL12-1310-S	G $\frac{1}{2}$	10A	34	40	26	40	10	3,190
	WL12-2010-S	G $\frac{3}{4}$	10A	34.5	40	30	40	10	3,360
	WL12-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	34	42	26	40	10	3,190
	WL12-2013-S	G $\frac{3}{4}$	13A	34.5	42	30	40	10	3,360
PEX	WL12A-1316-S	G $\frac{1}{2}$	16A	36	46	26	40	5	4,020
	WL12A-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	36.5	46	30	40	5	4,190
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—
PB	WL12C-1316-S	G $\frac{1}{2}$	16A	36	46	26	40	5	4,020
	WL12C-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	36.5	46	30	40	5	4,190
	—	—	20A	—	—	—	—	—	—

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

青銅

材質：CAC406



G-652
埋設 OK CAD 取説

適用	品番	呼び径		L1	L2	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大	小	
共用	WL12-1310C-S	G $\frac{1}{2}$	10A	35	44	26	40	10	3,800
	—	—	10A	—	—	—	—	—	—
	WL12-1313C-S	G $\frac{1}{2}$	13A	37	44	26	40	10	3,800
	WL12-2013C-S	G $\frac{3}{4}$	13A	37	45	30	40	10	4,040
PEX	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	WL12A-2016C-S	G $\frac{3}{4}$	16A	38.5	49	30	40	5	4,970
	WL12A-2516C-S	G1	16A	46	51	38	32	8	5,900
PB	WL12A-2020C-S	G $\frac{3}{4}$	20A	41.5	56	30	32	8	6,900
	WL12A-2520C-S	G1	20A	49	57.5	38	32	8	7,450
	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PB	WL12C-2016C-S	G $\frac{3}{4}$	16A	38.5	49	30	40	5	4,970
	WL12C-2516C-S	G1	16A	46	51	38	32	8	5,900
	WL12C-2020C-S	G $\frac{3}{4}$	20A	41.5	56	30	32	8	6,900
WL12C-2520C-S	G1	20A	49	57.5	38	32	8	7,450	

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

NEW 新製品 エルボアダプター ショートタイプ WL105型

▶ PA36

UBの裏側やエコキュート下等、狭い空間での配管に便利です。



関連部材 ▶ P78

60° エルボアダプター WL81型


ユニットバスのエプロン下の配管に便利です。60°の傾きで2つの継手が干渉せず、きれいに配管できます。



WL81-1313-S (ショートタイプ)




WL81-1313L-S (ロングタイプ)



30° エルボアダプター WL31型

黄銅

材質：C3771BE




G-653
埋設 NG CAD 取説

適用	品番	呼び径		L1	L2	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管				大	小	
共用	WL31-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	23	39	26	40	10	3,510
	WL31-2013-S	G $\frac{3}{4}$	13A	23.5	39	30	40	10	3,800
PEX	WL31A-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	24.5	42	30	40	10	4,510
PB	WL31C-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	24.5	42	30	40	10	4,510

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

施工例



樹脂管の適用表 ▶ P27 をご確認の上、適用する製品でご使用下さい。

埋設に使用できる製品、埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶ PA52 を必ずご確認下さい。