

黄銅

## 風呂用ツインホース用金具セット

13A×G $\frac{1}{2}$



CAD 取説

写真は1セット

品番	呼び	ねじ	入数		価格(円)
			大	小	
TH-402-4P	13A	G $\frac{1}{2}$	40セット	10セット	2,680

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

13A×G $\frac{1}{2}$ エルボ



CAD 取説

写真は1セット

品番	呼び	ねじ	入数		価格(円)
			大	小	
TH-408-2P	13A	G $\frac{1}{2}$	40セット	10セット	3,110

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

13Aソケット




CAD 取説

写真は1セット

品番	呼び	入数		価格(円)
		大	小	
TH-406-2P	13A	40セット	10セット	2,210

13A×G $\frac{1}{2}$



CAD 取説

写真は1セット

品番	呼び	ねじ	入数		価格(円)
			大	小	
TH-411P-4P	13A	G $\frac{1}{2}$	40セット	10セット	2,400

注：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

13A×R $\frac{1}{2}$



CAD 取説


写真は1セット

品番	呼び	ねじ	入数		価格(円)
			大	小	
TH-405-2P	13A	R $\frac{1}{2}$	40セット	10セット	1,750

本品のRねじはGねじ袋ナットでパッキン接続できます。

注：・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。  
・タケノコとねじ部は固定されています。

銅管→風呂用ツインホース



埋設NG

CAD 取説

写真は1セット

品番	呼び径		L	W1	W2	入数		価格(円)
	銅管	風呂用ツインホース				大	小	
TH-412-12-2P	$\frac{3}{8}$	13A	59	20	23	40セット	10セット	3,780
TH-412-15-2P	$\frac{1}{2}$	13A	60	22	26	40セット	10セット	3,780

注：コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。

施工手順は ▶ P.79 をご確認ください。

### 特長

- ・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクです。
- ・継手の一体化でねじ接続箇所が減り、漏水リスクの軽減につながります。

### 適合銅管サイズ表

呼び径	外径	肉厚	規格
$\frac{3}{8}$	$\phi 12.70 \pm 0.03$	0.64	JIS H 3300-2018 配管用管及び水道用銅管の寸法(Mタイプ) JIS H 3330-2003
$\frac{1}{2}$	$\phi 15.88 \pm 0.03$	0.71	被覆銅管の寸法(Mタイプ)

## ホースバンド

風呂用ツインホース用



CAD 取説

品番	適合ツインホース	入数		価格(円)
		大	小	
TH-402C	TH-461-20	200	10	150

注：ご注文の最低ロットは入数小単位にてお願い致します。

埋設OK 埋設に使用できる製品、埋設NG 埋設に使用できない製品で、マークの無い製品は使用用途が埋設対象外です。▶ PA52 を必ずご確認ください。