

# ミラー(小型)

巻頭  
索引

安全標識

避難誘導  
蓄光用品

配管識別  
バルブ表示

掲示板  
ポード

幕・旗

テープ

路面表示

コーン・区画  
保安用品

交通標識  
駐車場用品

安全  
クッション

ミラー

スタンド  
バネシンド

身に着ける  
安全用品

オフィス  
事務用品

環境美化  
清掃用品

ライト  
安全機器  
セキセイライ

取付具  
素材

資料

巻末  
索引

屋外  
可

## 簡易ミラー

使いやすさで、広がる用途

使用例




276012  
壁丸15BK

使用例




276111  
壁角25S



### マグネットタイプミラー

●マグネットタイプだから穴あけ不要で、簡単に取付けることができます。軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。  
[ミラー材質] ●ガラス [付属品] ●取り付け金具

注文コード	品番	カラー	サイズ	価格
276011	壁丸15W	白	径150mm	¥3,400
276012	壁丸15BK	黒		
276101	壁角15W	白	150×180mm	
276102	壁角15BK	黒		



組み立てイメージ

### 小型ミラー

[ミラー材質] ●ガラス  
[仕様] ●ポール取り付け可能径27mmφ~100mmφ  
[付属品] ●取り付け金具

注文コード	品番	サイズ	価格
276021	壁丸20S	径210mm	¥6,200
276031	壁丸30S	径310mm	¥8,200
276041	壁丸35S	径360mm	¥12,000



組み立てイメージ

### 小型ミラー

[ミラー材質] ●ガラス  
[仕様] ●ポール取り付け可能径27mmφ~100mmφ  
[付属品] ●取り付け金具

注文コード	品番	サイズ	価格
276111	壁角25S	190×240mm	¥6,200
276121	壁角35S	230×310mm	¥8,200




組み立てイメージ

### 小型ミラー

[ミラー材質] ●ガラス  
[付属品] ●取り付け金具


注文コード	品番	サイズ	価格
276130	壁角40	290×390mm	¥9,600

### 天井・台上取付方法



1.ネジをゆるめて、ピボットが動くようにします。  
2.本体に補助ステーを取り付けて、ナットを締めてください。  
3.補助ステーに、ステーを取り付けます。  
4.天井・台上にビスで止め、本体の角度を決めて完了です。

### 壁面取付方法



1.ネジをゆるめて、ピボットが動くようにします。  
2.本体とステーを取り付けて、ナットを締めてください。  
3.壁面にビスで止め、本体の角度を決めて完了です。