


# プラカラーチェーン

## プラカラーチェーン



### 長さ40mチェーン



284071  
PT-640G



284072  
PT-640BL

### 長さ20mチェーン



284081  
PT-820G



284082  
PT-820BL

[材質] ●ポリエチレン

注文コード	品番	カラー	線径	標準サイズ(A)	標準サイズ(B)	長さ	質量(1mあたり)	価格
284071	PT-640G	グリーン	6mmφ	22mm	7.5mm	40m	約90g	¥20,000
284072	PT-640BL	ブルー	6mmφ	22mm	7.5mm	40m	約90g	¥20,000
284081	PT-820G	グリーン	8mmφ	32mm	9.5mm	20m	約149g	¥12,000
284082	PT-820BL	ブルー	8mmφ	32mm	9.5mm	20m	約149g	¥12,000

※カット販売はいたしていません。※フックジョイントは付属していません。

### 線径10mmφなので通常のカラーチェーンより大きく目立つ



284061  
PT-1050W



284062  
PT-1050Y



284063  
PT-1050BK



284064  
PT-1050TR



284065  
PT-1050T



蓄光すれば暗所で光り、危険な場所がわかりやすい。

### 長さ50mチェーン

[標準サイズ] ●A:40mm ●B:13mm  
[材質] ●ポリプロピレン [質量] ●約200g(1mあたり) [線径] ●10mmφ


注文コード	品番	カラー	長さ	価格
284061	PT-1050W	ホワイト	50m	¥20,000
284062	PT-1050Y	イエロー		
284063	PT-1050BK	ブラック		
284064	PT-1050TR	イエロー ブラック		
284065	PT-1050T	蓄光	50m	¥25,000

※カット販売はいたしていません。※PT-1050TRの色間隔は約460mmピッチです。※フックジョイントは付属していません。※PT-1050Tは電気が消えても数分間光ります。

## 高輝度蓄光チェーン

### 突然の停電で真っ暗になった際、暗闇でも見える!高輝度蓄光チェーン

※電気が消えても長時間光ります。



消灯時

### 長さ25mチェーン

[標準サイズ] ●A:27mm ●B:7mm  
[材質] ●HDPE ●蓄光材  
[質量] ●約61g(1mあたり)  
[線径] ●6mmφ  
[仕様] ●高輝度蓄光(20分後輝度103mcd/m)

注文コード	品番	カラー	長さ	価格
284069	PT-625L	蓄光	25m	¥30,000

※カット販売はいたしていません。※フックジョイントは付属していません。※1巻中で外観上、色の濃いものと薄いものが混ざっている場合がありますが、品質上問題はありませぬ。

◎ご注文・お問い合わせの際は「注文コード」でお申し付けください。 ◎表示価格に消費税は含まれておりませぬ。

巻頭

安全標識

避難誘導・蓄光用品

配管識別・バルブ表示

掲示板

幕・旗

テープ

路面表示

コーン・区画・保安用品

交通標識・駐車場用品

安全クッション

ミラー

バスターミナル

身に着ける安全用品

オフィス・事務用品

環境美化・清掃用品

ライト・セキュリティ

取付具・素材

資料

索引

561