

新発売

2019年4月
発売予定
単位：mm

新発売

2019年4月
発売予定
単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法		製品質量 kg	適用キャビネット外形寸法	
			ヨコ	タテ		ヨコ	タテ
◎	BP22-88B	9,450	720	720	4.7	800	800
◎	BP22-89B	9,750	〃	820	5.3	〃	900
◎	BP22-810B	11,000	〃	920	6.0	〃	1,000
⑦	BP22-811B	13,000	〃	1,020	6.6	〃	1,100
◎	BP22-812B	13,500	〃	1,120	7.3	〃	1,200
⑦	BP22-813B	14,500	〃	1,220	7.9	〃	1,300
◎	BP22-814B	15,500	〃	1,320	8.6	〃	1,400
◎	BP22-816B	18,000	〃	1,520	9.8	〃	1,600
◎	BP22-818B	20,000	〃	1,720	11.1	〃	1,800
◎	BP22-820B	22,000	〃	1,920	12.4	〃	2,000
◎	BP22-99B	11,000	820	820	6.1	900	900
◎	BP22-910B	12,000	〃	920	6.8	〃	1,000
⑦	BP22-911B	13,500	〃	1,020	7.5	〃	1,100
◎	BP22-912B	14,500	〃	1,120	8.3	〃	1,200

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法		製品質量 kg	適用キャビネット外形寸法	
			ヨコ	タテ		ヨコ	タテ
◎	BP22-1010B	15,000	920	920	7.6	1,000	1,000
⑦	BP22-1011B	15,500	〃	1,020	8.4	〃	1,100
◎	BP22-1012B	16,500	〃	1,120	9.3	〃	1,200
◎	BP22-1014B	19,000	〃	1,320	10.9	〃	1,400
◎	BP22-1016B	23,000	〃	1,520	12.6	〃	1,600
◎	BP22-1018B	26,500	〃	1,720	14.2	〃	1,800
◎	BP22-1020B	29,500	〃	1,920	15.9	〃	2,000
⑦	BP22-1212B	23,000	1,120	1,120	11.3	1,200	1,200
⑦	BP22-1214B	27,500	〃	1,320	13.3	〃	1,400
⑦	BP22-1216B	31,500	〃	1,520	15.3	〃	1,600
⑦	BP22-1218B	35,500	〃	1,720	17.3	〃	1,800
⑦	BP22-1220B	42,000	〃	1,920	19.4	〃	2,000
⑦	BP22-1410B	19,000	1,320	920	10.9	1,400	1,000
⑦	BP22-1412B	27,500	〃	1,120	13.3	〃	1,200
⑦	BP22-1414B※1	31,500	〃	1,320	19.9	〃	1,400
⑦	BP22-1416B※1	35,500	〃	1,520	24.2	〃	1,600
⑦	BP22-1610B	23,000	1,520	920	12.6	1,600	1,000
⑦	BP22-1612B	31,500	〃	1,120	15.3	〃	1,200
⑦	BP22-1614B※1	35,500	〃	1,320	22.3	〃	1,400

※1. 左右2分割仕様で、お客様組立てとなります。

ご注意

- 木製基板はタテ・ヨコどちらの向きでもキャビネットへの取付けが可能です。(BP22-1014B、1016B、1018B、1020B、1214B、1216B、1218B、1220B、1410B、1412B、1414B、1416B、1610B、1612B、1614Bを除く)
- 鉄製基板付キャビネットからの組替え(S20-1216-2、1218-2、1220-2、S25-1216-2、1218-2、1220-2、S30-1016-2、1216-2、OR20-1216-2、OR25-1016-2、1216-2の機種)につきましては、別売のボルトセット(BP22-M8B)では六角ナットが不足します。キャビネットに使用されている鉄製基板取付用の六角ナットをご利用ください。
- 木製基板の質量は、材質の特性上、記載の質量と異なる場合があります。

BP22-MB 木製基板用オプション・ボルトセット

RoHS

- 鉄製基板付のキャビネットを木製基板に組替える際にご利用ください。

材 質	ボルト・ナット:鉄
-----	-----------



BP22-M8B

新発売

2019年4月
発売予定

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	適用機種
◎	BP22-M6B	1,250	六角ボルトM6×30 4コ 六角ナットM6 4コ 樹脂部品 4コ	BP22-23B、253B、2535B、255B、256B
◎	BP22-M8B	1,600	六角ボルトM8×45 8コ 六角ナットM8 8コ 樹脂部品 8コ	BP22-□B (上記以外の機種※2)

※2. BP22-1414B、1416B、1614Bを除く。(左記商品は、木製基板に付属されている取付用ボルト・ナットをご使用ください。)

ご注意 キャビネット組込製品とボルトの長さが異なる場合があります。(取付けに支障はありません。)

盤用パーツ
盤外装用
盤取付用
盤内装用
配線用
配線補助用
高圧用
各種パーツ
機械周辺用
EMC関連