

JISマーク制度およびJIS規格への対応

ブレーカは、全機種「JIS Q1000に基づく適合性評価、製品規格への自己適合宣言指針」にしたがって自己適合宣言を行い、平成20年10月1日以降の生産品は各JIS規格に適合しています。

●自己適合宣言書

自己適合宣言書		自己適合宣言書	
No. 201701-01		No. 201701-02	
この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。		この文書は、JIS Q 1000 に基づき作成された自己適合宣言書である。	
発行者の名称	日東工業株式会社	発行者の名称	日東工業株式会社
発行者の住所	愛知県長久手市笠原 2201 番地	発行者の住所	愛知県長久手市笠原 2201 番地
宣言対象	サーキットブレーカ	宣言対象	漏電ブレーカ
上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している。		上記の宣言の対象は、次の JIS の要求事項に適合している。	
JIS 番号	JIS C 8201-2-1	JIS C 8211	
規格名称	低圧開閉装置及び制御装置 —第 2-1 部：回路遮断器 (配線用遮断器及び その他の遮断器)	住宅及び類似設備用 配線用遮断器	
発効年月日	平成 23 年 9 月 20 日改正	平成 16 年 12 月 20 日制定	
問合せ先	日東工業株式会社 お客様相談室 〒480-1189 愛知県長久手市笠原 2201 番地 TEL:0561164-0152		
2017 年 4 月 1 日		2017 年 4 月 1 日	
日東工業株式会社 生産本部長 倉谷基男		日東工業株式会社 生産本部長 倉谷基男	

■ご注文の方法

サーキットブレーカ		形式番号	接続方法	極数	定格電流	付属装置		
		NE52C		2P	5A			
NE-C	協約形	なし	表面形	2P		A 警報スイッチ付		
NE	経済形		裏面形	3P		AT リード線端子台 警報スイッチ付		
NE-S	汎用形		埋込形	4P		S 補助スイッチ付		
NE-M	モータブレーカ		プラグイン ユニット付			ST リード線端子台 補助スイッチ付		
NX	スリムブレーカ					V 電圧引外し装置付		
NX-GA	漏電表示付					VT リード線端子台 電圧引外し装置付		
NX	スリム3Pブレーカ							
CB	安全ブレーカ							
NTS-NT	ノントリップスイッチ							
NE-G	漏電警報付							
NE-N・NK-N	単3中性線欠相保護付							
NK-WN								
NE-N-GT	漏電警報・単3中性線欠相保護付							
NE-C-MGU	感震機能付							
NX-MGU	感震機能付スリム3Pブレーカ							
PN	ブチスリム							
PNX	プラグインスリムブレーカ							
PNX-CT	CT内蔵							
PNX-GA	漏電警報付							
漏電ブレーカ		形式番号	接続方法	極数	定格電流	定格感度電流	定格電圧	付属装置
		GE53A		3P	50A	F30		
GE-C	協約形	なし	表面形	2P		F15	15mA	A 警報スイッチ付
GE	経済形		裏面形	3P		F30	30mA	AT リード線端子台 警報スイッチ付
GN	溶ダレス端子形		埋込形			F100	100mA	S 補助スイッチ付
GP	〃		プラグイン ユニット付			FV	感度電流切換	ST リード線端子台 補助スイッチ付
GE-N・GP-N GK-WN・GK-N	単3中性線欠相保護付					DV	感度電流切換	T テストリード線付
GK-WN						FDV	感度電流切換	TT リード線端子台 テストリード線付
GE-NA	分散型電源システム用							MG メグ測定スイッチ付
GE-WC								
GX	スリムブレーカ							
GX	スリム3Pブレーカ							
GK-WN-MGU	感震機能付							
GX-MGU	感震機能付スリム3Pブレーカ							
PG	ブチスリム							
PGX	プラグインスリムブレーカ							
						なし	定格電圧200V未満	
						H	定格電圧415V対応 (スリムブレーカは240V対応)	

■サーキットブレーカのご注文方法

サーキットブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流」を下記のようにご用命ください。

【例】NE52A 2P 20A

■漏電ブレーカのご注文方法

漏電ブレーカの品名記号は「形式番号+極数+定格電流+定格感度電流」を下記のようにご用命ください。

【例】GE52C 2P 20A F30

感度電流の記号の見方

F…高速形 D…時延形 V…切換形 H…415V対応

ブレーカ
端子台

ブレーキット
ブレーカ

漏電
ブレーカ

感震
ブレーカー

プラグイン
ブレーカ

開閉器

付属装置
オプション

オートリセット
ブレーカ

エンクローズ
ブレーカ

カバ
スイッチ

端子台

省エネ支援
電力計測