


RD16 スライド式台板 RoHS

各種機器・キーボードなどの出し入れに!

- スライド式台板をラック本体に取付ける場合は、スライドレール(RD64)(505頁)と山型レール(RD62)(504頁)が必要です。




RD16-40N

納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg
	パールホワイト塗装			W	H	D		
◎	RD16-30N		8,800	428	26	305	鉄 t1.6	2.3
◎	RD16-40N		9,100	428	26	405		2.9
◎	RD16-50N		10,500	428	26	505		3.6

RD16-M スライド式台板・マウス台付 RoHS

キーボードなどの出し入れに!

- マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
- スライド式台板・マウス台付をラック本体に取付ける場合は、スライドレール(RD64)(505頁)と山型レール(RD62)(504頁)が必要です。




納期区分	品名記号		標準価格 円	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg
	パールホワイト塗装			W	H	D		
◎	RD16-40MN		11,000	428	60	405	台板〔鉄t1.6〕 マウス台〔鉄t1.6〕	5.5

RD161 重量用スライド式台板セット (山型レール・スライドレール付) RoHS

重量機器の収納・メンテナンス用に!

- 重量用スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
- 固定用ベルト(RD821)(515頁)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

搭載可能質量	100kg
--------	-------



RD161-51ES

納期区分	品名記号		標準価格 円	重量用スライド式台板寸法 mm			セット内容	呼称	製品質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W	H	D			
◎	RD161-31ES	RD161-31ESK	47,500	422	43.5	300	重量用スライド式台板×1コ 〔鉄 t2.3〕 山型レール×2本〔鉄 t2.3〕 スライドレール×2本	1U	7.4
◎	RD161-41ES	RD161-41ESK	50,500	422	43.5	400			8.7
◎	RD161-51ES	RD161-51ESK	52,500	422	43.5	500			10.6
◎	RD161-61ES	RD161-61ESK	56,000	422	43.5	600			12.2
◎	RD161-71ES	RD161-71ESK	58,500	422	43.5	700			13.0

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

U=44.45

適用機種一覧表

品名記号	適用機種 (EIA規格ラックのみ)	ラックフカサ(D) mm	品名記号	適用機種 (EIA規格ラックのみ)	ラックフカサ(D) mm
RD161-31ES-ESK	FKN	400	RD161-51ES-ESK	FSN,FLN,(D)ARC-57□E,FKDN	700
	FLN,FK,(D)ARC-57□E	500		FS,FSR,FSL,FST,FSS,FSP,FSC,FSA,FSB, DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	800
	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL, FLW,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME	600		FSG	900
RD161-41ES-ESK	FKN	500		FSN,(D)ARC-57□E	800
	FSN,FLN,(D)ARC-57□E	600		FS,FSR,FSL,FSC,FST,FSP,FSA,FLS,FLM, DARC-7□E	900
	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL, DARC-7□E,FKD,組替仕様FS□-2ME	700	FSS,FSST,FSH,FSV,組替仕様FS□-2ME	900/1000/1100	
RD161-61ES-ESK			FSG	1000/1100/1200	
			RD161-71ES-ESK	FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA	1000

●注意 1.重量用スライド式台板の下に機器などを取付ける際は、下部に44.45mm(1U)以上のスペースを空けて取付けてください。
また、EIA規格のシステムラック最下部に取付ける際はEIA調整パネルを取外してください。
2.スライドレールはお客様組付けとなります。

システムラック

F5シリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向け

FLシリーズ (小型)

FKシリーズ (小型軽量)

アルミスチール 屋外用

EIA

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源・通信

ケース