

超硬エンドミル

CARBIDE END MILLS

超硬ロングネックスクエア

CARBIDE LONG NECK SQUARE

超硬ロングネックボール

CARBIDE LONG NECK BALL

超硬ペンシルネックボール

CARBIDE PENCIL NECK BALL

超硬コーナR

CARBIDE CORNER RADIUS

超硬ラフィング

CARBIDE ROUGHING

超硬テーパ

CARBIDE TAPER

超硬テーパボール

CARBIDE TAPER BALL

超硬テーパコーナR

CARBIDE TAPER CORNER RADIUS

超硬座ぐり

CARBIDE COUNTERBORING

超硬面取り

CARBIDE CHAMFERING

CFRP用ルーター

ROUTER FOR CFRP

各種製品

OTHER PRODUCTS

索引

INDEX

仕様書

SPECIFICATION CHART

形状寸法表

形状寸法表

ハイエンドミル

HSS END MILLS

インデキサブルツール

INDEXABLE TOOL

G-LIST No. | EW1030

FXコート 4刃 ショート (OH1)

FX Coated・4 Flutes・Short 刃径プラス公差

FX-MG-EMS OH1

刃径許容差を0~+0.020とプラス目に設定したエンドミルです。

End mill with O/D plus side tolerance 0~+0.020.

CARBIDE

FX

0~+0.02

SHRINK FIT

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	3	45	8	6	-	-	-
	4		11			-	-
	5		13			-	-
	6	50	19	8	-	-	-
	8	60	22	10	-	-	-
	10	70	26	12	-	-	-
	12	75			-	-	-

G-LIST No. | EW1095

FXコート4刃スタブ

FX Coated・4 Flutes・Stub

FX-MG-EMSS 切削条件 Cutting Conditions P591-2~591-3

刃長は刃径の1.5倍という超ショート刃のため高速型マシニングセンタでの高速加工に最適です。

Suitable for high speed machining centers. Made with extra short cutting length (1.5 X mill dia.).

CARBIDE

FX

DC≤12 0~0.02
12<DC 0~0.03

SHRINK FIT

30°

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8408030	3	50	4.5	6	-	-	-
8408035	3.5		5.2			-	-
8408040	4		6			-	-
8408045	4.5		6.8			-	-
8408050	5		7.5			-	-
8408055	5.5		8.2			-	-
8408060	6	60	9	8	-	-	-
8408080	8		12			-	-
8408100	10		15			-	-
8408120	12		18			-	-
8408140	14	85	21	12	-	-	-
8408150	15	90	23	16	-	-	-
8408160	16	100	24		-	-	-

WEBカタログならお探しのページを瞬時に探せる

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel		ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron						
	~40HRC		~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB						
FX-MG-EMS OH1	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
FX-MG-EMSS	○	○	○	○	○	○	○		○	○	

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品
Standard stock item

○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)
Discontinued item

307-28