


# ねじ接続

## ストレート めねじ

### テーパめねじ WJ2型

黄銅

材質: C37718E




G-653  
埋設 NG CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ2-1310-S	Rc $\frac{1}{2}$	10A	50	28	80	20	2,440
	WJ2-1313-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,440
	WJ2-2013-S	Rc $\frac{3}{4}$	13A	52	33	80	20	2,920
PEX	WJ2A-1316-S	Rc $\frac{1}{2}$	16A	53.5	28	80	10	3,010
	WJ2A-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	55	33	80	10	3,190
	—	—	20A	—	—	—	—	—
	WJ2A-2020-S	Rc $\frac{3}{4}$	20A	61	33	32	8	4,850
PB	—	—	25A	—	—	—	—	—
	WJ2C-1316-S	Rc $\frac{1}{2}$	16A	53.5	28	80	10	3,010
	WJ2C-2016-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	55	33	80	10	3,190
	—	—	20A	—	—	—	—	—
WJ2C-2020-S	Rc $\frac{3}{4}$	20A	61	33	32	8	4,850	

青銅

材質: CAC406C




G-652  
埋設 OK CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ2-1310C-S	Rc $\frac{1}{2}$	10A	50	27	80	20	2,580
	WJ2-1313C-S	Rc $\frac{1}{2}$	13A	50	28	80	20	2,580
	WJ2-2013C-S	Rc $\frac{3}{4}$	13A	52	32	80	20	3,100
PEX	WJ2A-1316C-S	Rc $\frac{1}{2}$	16A	53.5	28	80	10	3,410
	WJ2A-2016C-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	55	34	80	10	3,600
	WJ2A-1320C-S	Rc $\frac{1}{2}$	20A	59.5	28	32	8	5,440
	WJ2A-2020C-S	Rc $\frac{3}{4}$	20A	61	33	32	8	5,630
WJ2A-2525C-S	Rc1	25A	67.5	42	24	6	8,510	
PB	—	—	16A	53.5	28	80	10	3,410
	WJ2C-2016C-S	Rc $\frac{3}{4}$	16A	55	34	80	10	3,600
	WJ2C-1320C-S	Rc $\frac{1}{2}$	20A	59.5	28	32	8	5,440
	WJ2C-2020C-S	Rc $\frac{3}{4}$	20A	61	33	32	8	5,630

### 平行めねじ (Rp) WJ14型

青銅

材質: CAC406C




G-652  
埋設 OK CAD 取説

適用	品番	呼び径		W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管		大	小	
共用	WJ14-1310C-S	Rp $\frac{1}{2}$	10A	27	80	20	2,580
	WJ14-1313C-S	Rp $\frac{1}{2}$	13A	28	80	20	2,580

### アダプター WJ7型

黄銅

材質: C37718E




G-653  
埋設 NG CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ7-1310-S	G $\frac{1}{2}$	10A	45	24	80	20	2,340
	WJ7-2010-S	G $\frac{3}{4}$	10A	46	30	80	20	2,850
	WJ7-1313-S	G $\frac{1}{2}$	13A	45	28	80	20	2,340
	WJ7-2013-S	G $\frac{3}{4}$	13A	46	30	80	20	2,850
PEX	WJ7A-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	48.5	30	80	10	3,260
	WJ7A-2020-S	G $\frac{3}{4}$	20A	55.5	40	32	8	5,020
PB	WJ7C-2016-S	G $\frac{3}{4}$	16A	48.5	30	80	10	3,260
	WJ7C-2020-S	G $\frac{3}{4}$	20A	55.5	40	32	8	5,020

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。  
 ・80℃以下で使用して下さい。  
 ・WJ7-2010-S、WJ7A(C)-2020-Sは材質C3604BDで、日本水道協会認証登録番号はG-651です。

青銅

材質: CAC406C



G-652  
埋設 OK CAD 取説

適用	品番	呼び径		L	W	入数		価格(円)
		ねじ	樹脂管			大	小	
共用	WJ7-1310C-S	G $\frac{1}{2}$	10A	45	24	80	20	2,740
	—	—	10A	—	—	—	—	—
	WJ7-1313C-S	G $\frac{1}{2}$	13A	45	28	80	20	2,740
	WJ7-2013C-S	G $\frac{3}{4}$	13A	46	30	80	20	3,240
PEX	WJ7A-2016C-S	G $\frac{3}{4}$	16A	48.5	34	80	10	3,760
	WJ7A-2020C-S	G $\frac{3}{4}$	20A	55.5	40	32	8	5,810
PB	WJ7C-2016C-S	G $\frac{3}{4}$	16A	48.5	34	80	10	3,760
	WJ7C-2020C-S	G $\frac{3}{4}$	20A	55.5	40	32	8	5,810

注: ・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。  
 ・80℃以下で使用して下さい。