


2刃キー溝用  
2 Flutes for Key Way

EKD



SPECIFICATION CHART  
形状寸法表



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.			外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock		重量 (g)	標準価格 (Yen)
OH1	OL1	OL2					OH1/OL1	OL2		
80606	80666	81466	3	50	5	6	●	●	13	3,270
80608	80668	81468	4		6		●	●	23	3,270
80610	80670	81470	5		8	8	●	●	23	3,270
80612	80672	81472	6	60	10		●	●	23	3,270
80614	80674	81474	7		10		●	●	35	3,600
80616	80676	81476	8		12	10	●	●	35	3,600
80618	80678	81478	9	65	12		●	●	40	4,200
80620	80680	81480	10		15		●	●	40	4,200
80621	80681	81481	11	70	12	A	●	B	59	5,350
80622	80682	81482	12		15		●	●	61	5,350
80623	80683	81483	13		16		●	●	67	6,730
80624	80684	81484	14	75	18		●	●	111	6,730
80625	80685	81485	15		16		●	●	114	7,440
80626	80686	81486	16	80	18		●	●	124	8,030
80628	80688	81488	18		20		●	●	129	9,600
80630	80690	81490	20	85	20		●	●	197	11,600
80632	80692	81492	22	90	25		●	●	215	14,200
80634	80694	81494	24	95	25		●	●	341	16,500
80635	80695	81495	25		25		●	●	347	16,500

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.			外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャン径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
OL3									
81806	3	50	3	50	5	6	●	13	4,160
81808	4		4		6		●	23	4,160
81810	5		5		8	8	●	23	4,160
81812	6	60	6	60	10		●	23	4,160
81814	7		7		10		●	35	4,530
81816	8		8		12	10	●	35	4,530
81818	9	65	9	65	12		●	40	5,230
81820	10		10		15		●	40	5,230
81821	11	70	11	70	12	D	●	58	6,750
81822	12		12		15		●	60	6,750
81823	13		13		16		●	66	8,360
81824	14	75	14	75	18		●	112	8,360
81825	15		15		20		●	115	9,310
81826	16	80	16	80	18		●	124	10,000
81828	18		18		20		●	130	12,000
81830	20	85	20	85	20		●	198	14,500
81832	22	90	22	90	25		●	212	17,800
81834	24	95	24	95	25		●	338	20,600
81835	25		25		25		●	345	20,600



商品シリーズ Parts & Supply series

吹き飛ばし・吸込・搬送1台で三役!

※詳細は▶P.1248を参照下さい。  
Please refer p.1248 for the details



WEBカタログで楽々製品検索

▶▶▶ P.6

被削材質 Work Material	炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
製品記号 Abbreviation	プリハードン鋼 Prehardened Steel	工具鋼 Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~ 45HRC	~ 35HRC	ダクタイル鋳鉄 Ductile Cast Iron	~ 350HB			
EKD	○			○	○	○	○			

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item  
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item