

4刃センタカット ロング

4 Flutes・Long・Center Cutting

CC-EML



HSS-Co



0~+0.03



(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	2	60	10	6	—	☐	—
	2.1		12			☐	—
	2.2					☐	—
	2.3					☐	—
	2.4					☐	—
	2.5					☐	—
	2.6		15			☐	—
	2.7					☐	—
	2.8					☐	—
	2.9					☐	—
81006	3			☒	14	3,980	
	3.1		20	—	☐	—	
	3.2				☐	—	
	3.3				☐	—	
	3.4				☐	—	
	3.5				☐	—	
	3.6				☐	—	
	3.7				☐	—	
	3.8				☐	—	
	3.9				☐	—	
81008	4				☒	19	3,980
	4.1		25	8	—	☐	—
	4.2					☐	—
	4.3					☐	—
	4.4					☐	—
	4.5					☐	—
	4.6					☐	—
	4.7					☐	—
	4.8					☐	—
	4.9					☐	—
81010	5					☒	19
	5.1		—	—	☐	—	
	5.2				☐	—	
	5.3				☐	—	
	5.4				☐	—	
	5.5				☐	—	
	5.6				☐	—	
	5.7				☐	—	
	5.8				☐	—	
	5.9				☐	—	
81012	6				☒	20	3,980
	6.1	75	35	10	—	☐	—
	6.2					☐	—
	6.3					☐	—
	6.4					☐	—
	6.5					☐	—
	6.6					☐	—
	6.7					☐	—

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径 DC	全長 LF	刃長 APMX	シャンク径 DCON	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
	6.8	75	35	10	☐	—	—
	6.9				☐	—	—
81014	7				A ●	35	4,660
	7.1				☐	—	—
	7.2				☐	—	—
	7.3				☐	—	—
	7.4				☐	—	—
	7.5				☐	—	—
	7.6				☐	—	—
	7.7				☐	—	—
	7.8				☐	—	—
	7.9				☐	—	—
81016	8	90	45	10	A ●	38	4,660
	8.1				☐	—	—
	8.2				☐	—	—
	8.3				☐	—	—
	8.4				☐	—	—
	8.5				☐	—	—
	8.6				☐	—	—
	8.7				☐	—	—
	8.8				☐	—	—
	8.9				☐	—	—
81018	9				A ●	50	5,250
	9.1				☐	—	—
	9.2				☐	—	—
	9.3				☐	—	—
	9.4				☐	—	—
	9.5				☐	—	—
	9.6				☐	—	—
	9.7				☐	—	—
	9.8				☐	—	—
	9.9				☐	—	—
81020	10	105	55	12	A ●	54	5,250
	10.1				☐	—	—
	10.2				☐	—	—
	10.3				☐	—	—
	10.4				☐	—	—
	10.5				☐	—	—
	10.6				☐	—	—
	10.7				☐	—	—
	10.8				☐	—	—
	10.9				☐	—	—
81021	11				A ●	79	6,470
	11.1				☐	—	—
	11.2				☐	—	—
	11.3				☐	—	—
	11.4				☐	—	—
	11.5				☐	—	—

次ページへ

外径 DC 11.6~19.9 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。) Discontinued item

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLSハイスエンドミル
HSS END MILLSSPECIFICATION CHART
形状寸法表インデックス
ツール
INDEX TOOL各種製品
OTHER PRODUCTS索引
INDEXHSS SQUARE
ハイススクエアHSS SQUARE WITH
LONG NECK
ハイスロング
ネックスクエアHSS BALL NOSE
ハイスボールHSS PENCIL
NECK BALL NOSE
ハイスペンシル
ネックボールHSS CORNER RADIUS
ハイスコーナRHSS ROUGHING
ハイスラフィングHSS TAPER
ハイステーパHSS TAPER BALL NOSE
ハイステーパ
ボールHSS TAPER
CORNER RADIUS
ハイステーパ
コーナRHSS INVERTED TAPER
ハイス逆テーパHSS T-SLOT
ハイスT溝カッタHSS COUNTERBORING
ハイス座ぐりHSS CHAMFERING
ハイス面取り