

デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

CSM_H5F_DS_J_3_3

1日の時刻制御が簡単操作

- 動作曜日選択可。
(ただし、動作曜日と特定曜日は各1通りのみ設定可)
- ON/OFF時刻設定は24ステップ。
- CEマーク対応。UL、CSA規格取得。
- 休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。
- テストモード機能でプログラムを簡単に確認。
- 半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。
- パルス動作可能、サマータイム対応。
- 全機種フィンガープロテクト対応。
- 埋込み取り付け、表面取り付け、協約寸法タイプをラインナップ。
- 日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。



規格認証対象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/) の「**規格認証/適合**」をご覧ください。

⚠ 「**タイマ 共通の注意事項**」および6ページの「**正しくお使いください**」をご覧ください。

形式構成

■形式基準 (この形式基準のすべてが製作できるものではありません。)

形H5F-□□□
① ② ③

①取り付け方法

記号	意味
無し	埋込み取り付け
F	表面取り付け
K	表面/DINレール取り付け(協約型)

②表記

記号	意味
A	和文表記
B	英文表記

③取り付け方向

記号	意味
無し	縦方向
L	横方向

種類／標準価格 (○印の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取引先社にお問い合わせください。)

■機種構成／標準価格

項目	取り付け方法	埋込み取り付け	表面取り付け	表面/DINレール取り付け(協約型)			
				縦方向	横方向		
和文仕様形式	○	形H5F-A	○	形H5F-FA	○	形H5F-KA	形H5F-KAL
英文仕様形式	○	形H5F-B		形H5F-FB		形H5F-KB	*
標準価格(¥)	17,500						

* 形H5F-KALの英文表記仕様については別途お問い合わせください。

■オプション(別売)

商品名称/仕様		形式	標準価格(¥)	備考
軟質カバー		○形Y92A-48F1	630	
ダストカバー	形H5F-A/-B用	○形Y92A-48	345	協約寸法タイプ(形H5F-K□)は本体に付属しています。
	形H5F-FA/-FB/-KA/-KB/-KAL用	○形Y92A-48E		
埋込み取り付け用アダプタ		○形Y92F-30	115	埋込み取り付けタイプ(形H5F-A/-B)は本体に付属しています。