

形式構成／種類／標準価格

形式基準

●ねじ端子台タイプ

形E5DC-□□□□□ M-□□□□ (例：形E5DC-RX0ASM-015)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

形式	①	②	③	④	⑤	⑥	内 容		
E5DC	制御出力1,2	補助出力点数	電源電圧	端子形状	入力種別	オプション	22.5mm幅DINレール取り付けタイプ		
							制御出力1	制御出力2	
	RX						リレー出力	なし	
	QX						電圧出力(SSR駆動用)	なし	
*1	CX						リニア電流出力*1	なし	
		0					なし		
		2					2点(コモン共通)		
			A				AC100~240V		
			D				AC/DC24V		
				S			ねじ端子台タイプ(メインユニット+端子ユニット)		
				U			メインユニット単体タイプ(端子ユニットなし)		
					M		フルマルチ入力		
							ヒータ断線・SSR故障検出機能	通信	イベント入力
					*2	000	—	—	—
					*3	002	1点	RS-485	—
					*4	015	—	RS-485	—
					*5	016	—	—	1点
					*3	017	1点	—	1点

- *1. 2014年7月生産分より簡易伝送出力として使用できます。
 *2. 補助出力が2点の場合のみ選択可能です。
 *3. 制御出力がリレー出力または電圧出力で補助出力が2点の場合のみ選択可能です。
 *4. 制御出力がリレー出力または電圧出力で補助出力が2点の場合は選択できません。
 *5. 制御出力がリニア電流出力で補助出力が2点の場合のみ選択可能です。

加熱・冷却制御について

●加熱・冷却制御機能を使用する場合

①制御出力の割付について

補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。

②制御について

PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。

加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。

形式一覧

形式	標準価格(¥)
形E5DC-RX2ASM-000	24,500
形E5DC-RX2DSM-000	24,500
形E5DC-RX2ASM-002	35,500
形E5DC-RX2DSM-002	35,500
形E5DC-RX0ASM-015	28,000
形E5DC-RX0DSM-015	28,000
形E5DC-RX2ASM-017	26,000
形E5DC-RX2DSM-017	26,000
形E5DC-QX2ASM-000	24,500
形E5DC-QX2DSM-000	24,500
形E5DC-QX2ASM-002	35,500
形E5DC-QX2DSM-002	35,500
形E5DC-QX0ASM-015	28,000
形E5DC-QX0DSM-015	28,000
形E5DC-QX2ASM-017	26,000
形E5DC-QX2DSM-017	26,000
形E5DC-CX2ASM-000	28,000
形E5DC-CX2DSM-000	28,000
形E5DC-CX0ASM-015	32,000
形E5DC-CX0DSM-015	32,000
形E5DC-CX2ASM-015	39,000
形E5DC-CX2DSM-015	39,000
形E5DC-CX2ASM-016	29,500
形E5DC-CX2DSM-016	29,500

形式	標準価格(¥)
形E5DC-CX0AUM-015	30,500
形E5DC-CX0DUM-015	30,500
形E5DC-CX2AUM-000	26,500
形E5DC-CX2AUM-015	37,500
形E5DC-CX2AUM-016	28,500
形E5DC-CX2DUM-000	26,500
形E5DC-CX2DUM-015	37,500
形E5DC-CX2DUM-016	28,500
形E5DC-QX0AUM-015	26,500
形E5DC-QX0DUM-015	26,500
形E5DC-QX2AUM-000	23,000
形E5DC-QX2AUM-002	34,000
形E5DC-QX2AUM-017	25,000
形E5DC-QX2DUM-000	23,000
形E5DC-QX2DUM-002	34,000
形E5DC-QX2DUM-017	25,000
形E5DC-RX0AUM-015	26,500
形E5DC-RX0DUM-015	26,500
形E5DC-RX2AUM-000	23,000
形E5DC-RX2AUM-002	34,000
形E5DC-RX2AUM-017	25,000
形E5DC-RX2DUM-000	23,000
形E5DC-RX2DUM-002	34,000
形E5DC-RX2DUM-017	25,000