

小型・コネクタ内蔵式 PM-65 SERIES



ケーブル式

NPN出力

コネクタ付ケーブル
1m, 2m, 3m, 5m

耐屈曲・コネクタ付ケーブル
1m, 2m, 3m, 5m

コネクタ内蔵式

PNP出力

コネクタ付ケーブル
1m, 2m, 3m, 5m

耐屈曲・コネクタ付ケーブル
1m, 2m, 3m, 5m

イージー・コネクション。

市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!



PM-K65



PM-T65



PM-T65W



PM-L65



PM-Y65



PM-F65



PM-F65W



PM-R65



PM-R65W

種類と価格

種類	形状(mm)	検出距離	型式名	出力	出力動作	標準価格 (税別)
小型・コネクタ内蔵式	 26, 22.4	6mm(固定)	PM-K65	NPNトランジスタ オープンコレクタ	入光時ON/ 遮光時ON 2出力装備	各1,280円
			PM-K65-P	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
	 26, 22.4, 13.7		PM-T65	NPNトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-T65-P	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-T65W(注1)	NPNトランジスタ オープンコレクタ		
	 26, 22.4, 16.7		PM-T65W-P	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
			 26.2, 15.7, 14.9	PM-L65		
	PM-L65-P			PNPトランジスタ オープンコレクタ		
	 13.4, 22.7, 14.9		PM-Y65	NPNトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-Y65-P	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
	 13.5, 13.4, 22.4		PM-F65	NPNトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-F65-P	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-F65W(注2)	NPNトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-F65W-P(注2)	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
	 13.5, 13.4, 22.4		PM-R65	NPNトランジスタ オープンコレクタ		
			PM-R65-P	PNPトランジスタ オープンコレクタ		
PM-R65W(注3)		NPNトランジスタ オープンコレクタ				
PM-R65W-P(注3)		PNPトランジスタ オープンコレクタ				

(注1)：PM-T65Wは、当社従来品PM-T64Wと取り付けコンパチブルです。

(注2)：PM-F65W(-P)は、当社従来品PM-F54(P)と取り付けコンパチブルです。

(注3)：PM-R65W(-P)は、当社従来品PM-R54(P)と取り付けコンパチブルです。