

引掛コンセント・引掛防雨コンセント


200V配線普及に伴う誤使用防止と高容量配線器具の接続信頼性ニーズにお応え。

コンセント側形状	定格	引掛埋込コンセント			引掛露出コンセント			引掛防雨コンセント (JIS防雨形)		コンセント適用電線 <small>(注)</small> ()の電線は露出コンセントには使用できません。
		ブラック	ミルキーホワイト	希望小売価格 (税抜)	ブラック	ミルキーホワイト	希望小売価格 (税抜)	希望小売価格 (税抜)		
2P	15A 125V	WF2215BK	WF2215WK	410円	WK2215	WK2215W	440円	—	—	φ1.6, φ2 2mm ² , 3.5mm ²
	20A 250V	WF2220BK※1	WF2220WK※1	520円	WK2220K	—	580円	—	—	φ2, (φ2.6) 3.5mm ² , (5.5mm ²)
3P	20A 250V	WF2320BK※1	WF2320WK※1	620円	WK2320K	WK2320W	680円	WK6320	1,950円	φ2, (φ2.6) 3.5mm ² , (5.5mm ²)
	30A 日配工規格	WF2331B※1	WF2331W※1	1,150円	WK2331B	WF2331W	1,600円	WK6331	2,700円	φ2.6, (φ3.2) 5.5mm ² , (8mm ²)
	60A 250V	WF2360B	WF2360W	5,200円	—	—	—	—	—	8mm ² , 14mm ²
接地2P (旧3P)	15A 125V	WF2315BK	WF2315WK	440円	WK2315K	WK2315W	520円	WK6315	1,800円	φ1.6, φ2 2mm ² , 3.5mm ²
	20A (L6-20)	WF2520B※1	WF2520W※1	760円	WK2520B	WK2520W	800円	WK6520	2,050円	φ2, (φ2.6) 3.5mm ² , (5.5mm ²)
	30A (L6-30)	WF2330B※1	WF2330W※1	1,400円	WK2330	WF2330W	1,800円	WK6330	2,700円	φ2.6, (φ3.2) 5.5mm ² , (8mm ²)
接地3P (旧4P)	20A 250V	WF2420BK※1	WF2420WK※1	970円	WK2420K	—	1,050円	WK6420	2,300円	φ2, (φ2.6) 3.5mm ² , (5.5mm ²)
	30A ★(L15-30)	WF2430B※1	WF2430W※1	1,950円	WK2430	—	2,200円	WK6430	3,250円	φ2.6, (φ3.2) 5.5mm ² , (8mm ²)
	60A 250V	WF2460B	WF2460W	6,100円	—	—	—	—	—	8mm ² , 14mm ²

●引掛埋込コンセントは丸型圧着端子結線が可能です。●引掛埋込コンセント適合プレートは412頁をご参照ください。●NEMA規格品は436頁をご参照ください。

寸法図


●引掛埋込コンセント




	品番	A寸法	B寸法	C寸法(φ)	D寸法
2P	WF2215BK-WK	36.5	59	34.5	19.8
	WF2220BK-WK	36.5	59	34.5	25.5
3P	WF2320BK-WK	38.8	59.5	34.5	25.5
	WF2331B-W	42.6	67.7	40.5	27.7
接地2P (旧3P)	WF2315BK-WK	37.7	59	34.5	24
接地2P	WF2520B-W	38.9	59.5	34.5	25.5
	WF2330B-W	42	69.1	40.5	30
接地3P (旧4P)	WF2420BK-WK	43	61	40.5	25.5
	WF2430B-W	42	67	40.5	30

WF2360、WF2460適合ボックス
注) 中型四角アウトレットボックス深型と2コ用四角スイッチカバー(中角13mm)を組み合わせて使用してください。

●引掛露出コンセント



●引掛防雨コンセント




●引掛埋込コンセント適合丸型圧着端子


品番	適用電線	圧着端子記号
WF2215BK-WK	2mm ²	R2-4
WF2315BK-WK	3.5mm ²	R5.5-4
WF2220BK-WK	3.5mm ²	R5.5-4
WF2320BK-WK	3.5mm ²	
WF2520B-W	5.5mm ²	R5.5-5
WF2420BK-WK	5.5mm ²	R5.5-5
WF2331B-W	5.5mm ²	
WF2330B-W	8mm ²	R8-5
WF2430B-W	8mm ²	R8-5
WF2460B-W	8mm ²	

●WF2360B-W、WF2460B-Wは圧着端子(R8-6、R14-6)を同梱しております。

●引掛コーナーキャップ



●引掛キャップ



	品番	A寸法	時法(φ)	C寸法
2P	WF6215-W	34	34	19
	WF6220-W	36	41	21
3P	WF6320-W	38	46	23
	WF6331B-W	57.5	62.5	44
接地2P (旧3P)	WF6315-W	36	38.5	21
	WF6315B-W	49.5	38	—
接地3P (旧4P)	WF6330-W	57.5	62.5	44
	WF6420-W	40	56	25
	WF6430-W	57.5	62.5	44

	品番	A寸法	B寸法	C寸法
接地2P (旧3P)	WF3314	52	31.9	38
	WF3524	63	37	46
3P	WF3334	73.25	43	56.5
	WF3324	63	37	46
接地3P	WF3424	73.25	43	56.5
	WF3434	73.25	43	56.5