



Precision Screwdriver

精密ドライバー

SHO



●ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。●プラスチック柄なので軽量で使いやすいです。●回転キャップ付きです。●強化プラスチックハンドル【材質】●軸:特殊合金鋼●グリップ:ポリプロピレン【製造国】●日本

発注単位1本 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
764-7701	TSD-1.2	¥146	⊖1.2	21	114	10	4.5	71(137)
764-7719	TSD-1.8	¥171	⊖1.8	21	114	10	5.0	60(118)
764-7727	TSD-2.3	¥180	⊖2.3	21	114	10	6.0	61(59)
764-7735	TSD-3	¥180	⊖3.0	21	114	10	6.5	23(100)
764-7689	TSD-00	¥180	⊕00	21	114	10	5.0	32(77)
764-7671	TSD-0	¥189	⊕0	21	114	10	5.0	462(56)
764-7697	TSD-1	¥189	⊕1	21	114	10	7.0	69(9)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数を表記しています。



Precision Driver

精密ドライバーセット

SHO



●使用頻度の高い使用頻度の高いサイズの精密ドライバーのセットです。●ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。●プラスチック柄なので軽量で使いやすいです。●回転キャップ付きです。●強化プラスチックハンドル ●ケース寸法:W123×H123×D12mm【材質】●ケース材質:ポリ塩化ビニール(PVC)【製造国】●日本

発注単位1セット トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
764-7743	TSD-6SET	¥789	⊖1.2, ⊖1.8, ⊖2.3, ⊕00, ⊕0, ⊕1	6	10	55	166(67)

精密ドライバー

検電ドライバー

差替式ドライバー

ラチェット式ドライバー

オフセット式ラチェットドライバー

ソケットドライバー

インパクトドライバー(手動)

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー

六角棒ドライバー



Precision Screwdriver

精密ドライバー

SHO

全9品番 他バリエーション有



●微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。●サイズ毎にカラーの異なるクッショングリップが装着されています。【製造国】●台湾

発注単位1本 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4138	TCSDA-1.0	¥296	⊖1.0	17	97	100	13.4	65(117)
818-4139	TCSDA-1.2	¥296	⊖1.2	17	97	100	15.1	74(195)
818-4140	TCSDA-1.6	¥296	⊖1.6	17	97	100	15.6	172(227)
818-4135	TCSDA-0	¥296	⊕0	25	105	100	16.3	64(107)
818-4137	TCSDA-1	¥296	⊕1	27	107	100	17.6	45(119)



Precision Screwdriver

精密ドライバーセット

SHO



●微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。●サイズ毎にカラーの異なるクッショングリップが装着されています。【製造国】●台湾

発注単位1セット トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
818-4144	TCSDA-6S	¥1,554	⊕00, 0, ⊖1.0, 1.2, 1.8, 2.4	6	10	190	117(1127)



Precision Screwdriver

精密ドライバー

SHO



●微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。●時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。●硬度:HRC53~56【材質】●軸部:クロムモリブデン鋼(SNCM) ●グリップ部:鋼材【製造国】●台湾

発注単位1本 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	刃先	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
763-0522	TSDA-1.2	¥129	⊖1.2×0.25	18	80.5	100	5.7	701(118)
763-0531	TSDA-1.8	¥157	⊖1.8×0.31	24	91	100	8.8	970(149)
763-0549	TSDA-2.4	¥166	⊖2.4×0.36	28	102	100	12.9	588(125)
763-0557	TSDA-3.0	¥174	⊖3.0×0.60	30	110	100	19.7	242(84)
763-0506	TSDA-0	¥209	⊕No.0	28	102	100	13.0	613(71)
763-0514	TSDA-1	¥209	⊕No.1	30	110	100	20.0	320(48)



Precision Screwdriver Set

精密ドライバーセット

SHO



●作業性のよい頭部回転式で、小ねじの早回しに最適です。●持ち運びに便利な縫製ケース付です。●ケースサイズ:100×110×11mm【材質】●ポーチ:ポリエステル ●軸部:クロムモリブデン鋼(SNCM) ●グリップ部:鋼材【製造国】●台湾

発注単位1セット トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
763-0565	TSDA-6S	¥1,421	TSDA-1.2, TSDA-1.8, TSDA-2.4, TSDA-3.0, TSDA-0, TSDA-1	6	10	105	1119(96)



Precision Screwdriver

精密ドライバー

SHO



●微細なメガネ用のネジなどの取付け、取り外しに最適です。●先端を差し替えることで1本でプラス・マイナス両方の使用が可能です。【材質】●軸:特殊合金鋼 ●グリップ:アクリル樹脂、ポリカーボネート、ABS樹脂【製造国】●日本

発注単位1本 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	軸長(mm)	全長(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
487-9481	TSSD-2	¥634	⊖1.8, ⊕00	11	82	10	8	300(148)



Precision Screwdriver Set

精密ドライバーセット

SHO



●超細小ネジ用の精密ドライバーと3枚羽溝の精密ドライバーが入ったセットです。●3ULRタイプは3つのウィング形状しており、トルク伝達に優れ、カムアウトを防止します。●オーエスジーシステムプロダクツ株式会社から正式ライセンスを取得しています。【材質】●本体:ステンレス鋼、ポリプロピレン ●軸:特殊合金鋼 ●クッショングリップ:エラストマー【製造国】●日本



発注単位1セット 株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	セット内容	セット内容(本)	質量(g)	実績(前年比%)
167-8435	TD-56Y	¥3,100	3ULR-M, 3ULR-F, 3ULR-Q, 1IPR, T5, ⊕00	6	136	638(101)