

VESSEL



商品紹介動画

ボールグリップドライバーに
ラチェット機構搭載！

【片手で高速締め付け】

36枚ギアのラチェットを搭載
しているので、細かな送りで
快適作業を実現。

【細軸仕様】

端子台の破損
を防ぐ
細軸仕様！



さらに

マイナス刃先はコンセント等
の連結端子に使える。

ボールラチェット
ドライバーVESSEL 日本 Ball Ratchet Screwdriver
ボールラチェットドライバー

2200-6-100



●ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。●片手で高速締め付けでき、持ち替えの手間がなく、高所の作業に最適です。●軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B) ●先端:マグネット入り ●全身焼入 [材質] ●軸:ビット材 ●グリップ:樹脂 [製造国] ●日本

発注単位1本

株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	刃先	軸長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
835-6427	2200-6-100	¥1,444	⊖6	100	200	6	125	379(116)
835-6428	2200-6-150	¥1,530	⊖6	150	250	6	136	135(90)
798-3433	2200-2-100	¥1,350	⊕2	100	200	6	125	5332(165)
798-3441	2200-2-150	¥1,434	⊕2	150	250	6	136	858(106)
798-3450	2200-3-150	¥1,434	⊕3	150	250	6	136	174(92)

VESSEL 日本 Ratchet Screwdriver
ラチェットドライバートルクス 8本組

●ビット差替式の本締め対応・ラチェットドライバーです。●1本に⊕、TORX。ビットの合計8サイズを収納しています。●精密な72ギアラチェットでスムーズな作業が可能です。●ビットはカセット式でグリップに収納でき、携帯に便利です。●先端:マグネット入り [材質] ●ビット:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:セルロースアセテート樹脂 [製造国] ●日本

セット内容
グリップ、ビット⊕2・3、
T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H

発注単位1セット

株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	全長 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-6606	TD-6808TX	¥1,721	177	9	5	180	34(98)

BANCO フランス Stubby Ratchet Driver Set
スタビラチェットドライバーセット

●軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。[材質] ●特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国] ●台湾

スタビラチェットスクリュードライバー
8ビット:●PH1、PH2、PH3、●PZ1、PZ2、○T10、T15、T20、T25、
○T27、T30、T40、●SL4、SL5、SL5.5、SL6.5、SL1/4
1/4"×1/4"ソケットアダプター
1/4"sq.×1/4"ヘックスビットホルダ50mm
1/4"sq.×1/4"フレキシブルソケットアダプター150mm
1/4"×1/4"ビットアダプター
ボックスサイズ:W195×L130×H46

発注単位1セット

スナップオン・ツールズ㈱ ☎03-5534-1301

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
384-9589	808050S-22	¥8,793	23	1	530	34(243)

VESSEL 日本 Ratchet Screwdriver
ラチェットドライバー 16本組

●ビット差替式の本締め対応・ラチェットドライバーです。●1本に⊕、⊖、六角、TORX。ビットの合計16サイズを収納しています。●精密な72ギアラチェットでスムーズな作業が可能です。●ビットはカセット式でグリップに収納でき、携帯に便利です。●先端:マグネット入り [材質] ●ビット:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:セルロースアセテート樹脂 [製造国] ●タイ

セット内容
グリップ、ビット⊕1、⊕2、⊕3、⊖6、H2、H2.5、H3、H4、H5、
T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H

発注単位1セット

株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	全長 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
114-3050	TD-6816MG	¥2,250	177	17	5	236	563(83)

VESSEL 日本 Ratchet Stubby Screwdriver
ラチェットスタビードライバー

●新開発の72ギアラチェットはスムーズな回転で、握り直さず作業ができます。●マグネット入り(ビット) [材質] ●ビット:クロムバナジウム鋼 ●グリップ:セルロースアセテート [セット内容] ●グリップ/ビット:両頭
⊕2/⊕3×35mm [製造国] ●日本

発注単位1セット

株式会社ベッセル ☎06-6976-7771

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	全長 (mm)	セット内容 (点)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
829-0481	TD-6700W-23	¥850	77	2	10	98	3050(91)

BANCO フランス Ratchet Driver Pistol Type
ピストルハンドル ラチェットドライバー

●グリップを回転させるとピストル型になり締め付けトルクをアップできます。●グリップ内に6種類のビットを格納できるビットホルダを内蔵しています。●作業性の良いラチェット式グリップです。●先端部1/4インチマグネット付ビットホルダです。[材質] ●シャック部およびビット:特殊鋼 ●グリップ:樹脂 [製造国] ●スペイン



発注単位1本

スナップオン・ツールズ㈱ ☎03-5534-1301

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	軸長 (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
384-9571	808050P	¥7,811	135	260	1	270	23(230)