

ハーネス型墜落制止用器具(胴ベルト付・ランヤード2本タイプ)

在庫
425アイテム

QRコードからTRUSCO オレンジブック.Comにアクセス！WEBではカタログに掲載していない品番や商品情報もご覧いただけます。

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"コアハーネス"(ワンハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

●装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。●片手で操作できる巻取り式のランヤード、ワンハンドリトラ付きです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●胴ベルト付(ワンタッチバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

TH-502-20H93SV-OT-OR (オレンジ) TH-502-20H93SV-OT-P (パープル)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
163-3454	TH-502-20H93SV-OT-OR-M-2R23-BX	¥45,588	M	オレンジ	ワンタッチ	45	50×1200	3.5	162(130)
163-1939	TH-502-20H93SV-OT-P-M-2R23-BX	¥45,588	M	パープル	ワンタッチ	45	50×1200	3.5	82(66)
163-1916	TH-502-20H93SV-OT-OR-L-2R23-BX	¥46,613	L	オレンジ	ワンタッチ	45	50×1400	3.6	191(348)
163-6590	TH-502-20H93SV-OT-P-L-2R23-BX	¥46,613	L	パープル	ワンタッチ	45	50×1400	3.6	190(307)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"コアハーネス"(巻取式ランヤード2本タイプ) **New**

●作業ベルトが標準装備となっており、工具が多い方に最適です。●墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。●装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅18mm×長さ1550mm ●胴ベルト付(ワンタッチバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

TH5022CR93SVOTORBKM2R23BX

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-4444	TH5022CR93SVOTORBKM2R23BX	¥43,925	M	オレンジ	ワンタッチ	45	50×1200	3	-

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"コアハーネス"(巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) **New**

●胴ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm、ノビロン 幅32mm×長さ1100mm~1200mm(収納時)・1600mm(伸長時) ●胴ベルト付(ワンタッチバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

TH502CRNV93SVOTORBKM2R23BX (オレンジ)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-4442	TH502CRNV93SVOTORBKM2R23BX	¥37,950	M	オレンジ	ワンタッチ	45	50×1200	2.9	-
390-4445	TH502CRNV93SVOTPBKM2R23BX	¥37,950	M	パープル	ワンタッチ	45	50×1200	2.9	-

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"飛燕ハーネス"(巻取式ランヤード2本タイプ) **New**

●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅18mm×長さ1550mm ●胴ベルト付(アルミスライドバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 ●腿部水平型ベルト ●背中部Y字タイプ 【製造国】●日本

TH5062CR93SVOTDGBKM2R23BX

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-4441	TH5062CR93SVOTDGBKM2R23BX	¥46,738	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	3	-

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"飛燕ハーネス"(巻取式ランヤード2本タイプ)

●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●腿部は左右が独立しているため束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅15mm×長さ1600mm ●胴ベルト付(アルミスライドバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

TH-506-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-BX

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
160-6276	TH-506-2TR93SV-OT-DG-M-2R23-BX	¥48,375	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	3.4	190(151)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"飛燕ハーネス"(伸縮性ランヤード2本タイプ)

●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●最大使用可能質量:100kg(S/M/L)・130kg(LL) ●ランヤード:幅32mm×長さ収納時1100mm~1200mm、伸長時1550mm ●胴ベルト付(アルミスライドバックル付) ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 【製造国】●日本

TH5062NV93SVOTDGL2R23BX

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
167-8478	TH5062NV93SVOTDGL2R23BX	¥38,075	S	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1100	2.3	73(215)
167-8481	TH-506-2NV93SV-OT-DG-M-2R23-BX	¥37,038	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2.7	104(147)
167-8470	TH-506-2NV93SV-OT-DG-L-2R23-BX	¥38,075	L	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1400	2.9	670(141)
167-8492	TH5062NV93SVOTDGL2R23BX	¥41,575	LL	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1600	2.8	250(193)

ツヨロン Full Body Harness
フルハーネス"飛燕ハーネス"(巻取式+伸縮性ランヤードタイプ) **New**

●胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:巻取式 幅18mm×長さ1550mm、ノビロン幅32mm×長さ1100×1200mm(伸縮時)・1600mm(伸長時) ●胴ベルト付(アルミスライドバックル) ●フック口開き:50mm ●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●ランヤード種別:タイプ1 ●腿部水平型ベルト ●背中部Y字タイプ 【製造国】●日本

TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX

発注コード	品番	税抜価格(1本)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
390-4438	TH506CRNV93SVOTDGBKM2R23BX	¥40,750	M	ダークグレー	ワンタッチ	45	50×1200	2.9	-

TJMデザイン Harness
フルハーネス"セグネス"(分離型巻取式ランヤード2本タイプ) **New**

●新規格対応SEGハーネス組み合わせセットです。●軽量アルミ製バックルのフルハーネスZA、フックハンガー付き仕様です。●手元が軽い275g、ハーネス用ER150ダブルL8フックランヤードです。●へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション胴当てベルトです。●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 ●種別:フルハーネス 型用タイプ1 ●最大使用可能質量:100kg ●ランヤード:幅17.5mm×長さ1500mm 【製造国】●日本

SEGNE5701S

発注コード	品番	税抜価格(1組)	サイズ	色	バックル	ベルト幅(mm)	フック口開き(mm)	胴ベルト幅×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
269-2332	SEGNE5701S	¥51,563	S	黒	ワンタッチ	50	50	50×1100	3585	-
269-2323	SEGNE5701M	¥51,563	M	黒	ワンタッチ	50	50	50×1250	3655	-
269-2331	SEGNE5701L	¥51,563	L	黒	ワンタッチ	50	50	50×1450	3745	-

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%) ※前年比1000%以上(999)で表示しています。

価格は、税抜価格を表示しています。

墜落・落下防止用品

ハーネス型墜落制止用器具

ハーネス用ランヤード

胴ベルト型墜落制止用器具

胴ベルト型用ランヤード

胴ベルト

サポーターベルト

墜落制止用器具

アクセサリ

ワーク

ポッシュン用器具

用途別安全器具

墜落防止ブロック

カラビナ

キーホルダ

安全ロープ

ツールホルダ